



Philips  
Original radio mini

**FM/MW**

Audio ieeja  
3 W

**OR2000B**

## Jaunas tendences ar Original Radio mini

Šis Philips Original Radio mini ļauj baudīt jautrus brīžus kopā ar radioaparātu. Īpaši retro stilistikā ieturēts, tam ir Bass Reflex skaļruņu sistēmas jaudīgais bass un liela analogā noregulēšanas poga, kas ir izgaismota, lai jūs ātri varētu noskaņot uz iecienītajām stacijām.

### **Radio ar augstas kvalitātes skaņējumu**

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- FM/MW, analogā regulēšana

### **Vienkārša lietošana**

- Liela analogās regulēšanas poga vieglai regulēšanai
- Izgaismots regulēšanas rādītājs vieglai skatīšanai un regulēšanai
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

### **Mūsdienīgs retro dizains**

- Ikoniskā Philetta dizaina mūsdienīga interpretācija

# PHILIPS


## Izceltie produkti

### Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

### FM/MW, analogā regulēšana



FM/MW, analogā regulēšana



### Liela analogās regulēšanas poga

Liela analogās regulēšanas poga vieglai regulēšanai

### Izgaismots regulēšanas rādītājs

Izgaismots regulēšanas rādītājs vieglai skatīšanai un regulēšanai

### Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skaņējumu.

### Ikonisks Philetta dizains

Gūstot iedvesmu no 1955. gada Original Radio, šim Original Radio mini modelim ir aizgūti ikoniski elementi no leģendārā 1955. gada Philips radio, kas tiek dēvēts arī par Philetta "BF 102 U". Tolaik šis kompaktais radio pārsteidza lietotājus ar vienkāršo dizainu, lielu skaļuma līmeni un kristālskaidru uztveršanu. Philips radio pirmsākumi datējami ar 1927. gadu. Paejot vairākām desmitgadēm, daudzi modeļi ir kļuvuši par atzītām radio ikonām un kolekcionāru iekārotām vērtībām.

## Specifikācijas

### Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Analogā regulēšana
- Uztvērēja joslas: FM, MW
- Frekvenču diapazons [FM]: 87,5-108 MHz
- Frekvenču diapazons [MW]: 531 - 1,602 kHz

### Skaņa

- Skaņu sistēma: Mono
- Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)

### Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma
- Iebūvēti skaļruņi: 1

### Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)

### Strāvas padeve

- Enerģijas veids: AC ievade
- Barošanas avots: 220-240 V, 50 Hz

### Izmēri

- Iesaņojuma izmēri (PxAxG): 336 x 158 x 183
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 245 x 123 x 122 mm
- Produkta svars: 1,33 kg

### Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Garantijas brošūra



Izlaides datums  
2015-03-06

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 001 20764  
EAN: 04 89518 56044 97

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)