



Philips
Radio Vintage Mini

FM/MW

Entrée audio
3 W



OR200M

Donnez le La avec la radio Vintage Mini

Cette radio Philips Vintage Mini ludique au charme rétro est équipée d'un système de haut-parleurs Bass Reflex aux basses puissantes, et d'un grand sélecteur de stations de radio analogique vous permettant d'obtenir vos stations préférées facilement.

La radio haute fidélité

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Réglage analogique FM/MW de la radio

Facile à utiliser

- Grand sélecteur de stations de radio analogique facile à utiliser
- Pointeur illuminé pour une vision et un réglage facilités
- Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables

Une radio contemporaine au design rétro

- Réinterprétation contemporaine du design Philetta emblématique

PHILIPS


Points forts

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Réglage analogique FM/MW



Réglage analogique FM/MW de la radio

Grand sélecteur de stations de radio analogique

Grand sélecteur de stations de radio analogique facile à utiliser

Pointeur illuminé

Pointeur illuminé pour une vision et un réglage facilités

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre appareil Philips. Vous pouvez connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale, diffusée par d'excellentes enceintes. Philips offre simplement le meilleur du son.

Design Philetta emblématique

Inspirée de la radio de 1955. Cette Radio Vintage Mini reprend les éléments emblématiques de la célèbre radio Philips de 1955, la Philetta « BF 102 U ». À l'époque, cette radio compacte avait conquis les auditeurs par la simplicité de son design, un son puissant et une réception impeccable. Fort d'un héritage radiophonique remontant à 1927, Philips a, au cours des années, créé de nombreux modèles entrés dans l'histoire de la radio et considérés comme des pièces de collection.

Caractéristiques

Tuner/réception/transmission

- Réglage analogique
- Bandes du tuner: FM, MW
- Gamme de fréquences [FM]: de 87,5 à 108 MHz
- Gamme de fréquences [MW]: 531 - 1 602 kHz

Son

- Système audio: Mono
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex
- Haut-parleurs intégrés: 1

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz

Dimensions

- Dimension de l'emballage (l x P x H): 336 x 158 x 183 mm
- Dimensions du produit (l x P x H): 245 x 123 x 122 mm
- Poids du produit: 1,33 kg

Accessoires

- Guide de mise en route
- Garantie: Livret de garantie



Date de publication
2014-09-04

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 98227
EAN: 08 71258 16693 55

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com