




Philips  
Minirádio Original

**DAB+, FM**

Dva časy buzení, kuchyňská  
minutka  
Audio-in  
3 W



OR2200M

## Udávejte nové trendy s minirádiem Original

s rádiem DAB+ a FM

Minirádio Philips Original umocní vaše zážitky při poslechu rádia. Systém reproduktorů Bass Reflex, kompatibilita s rádiem DAB+, FM a velký podsvícený displej LCD vám zaručí viditelné zobrazení i při malém osvětlení. Vestavěný časovač zvyšuje pohodlí.

### **Zážitek z Hi-Fi rádia**

- Kompatibilní s DAB+ a FM pro úplný požitek z rádia
- Můžete si vychutnat více kanálů z nabídky 20 stanic DAB a 20 předvoleb stanic FM

### **Snadné použití**

- Automatická synchronizace času bez problému zajistí přesný čas
- Velký podsvícený LCD displej pro snadné prohlížení při slabém světle
- Vestavěné odpočítávání času pro praktické využití v kuchyni
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

### **Začněte den podle sebe**

- Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu
- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě

### **Soudobý retro design**

- Soudobá verze ikonického designu Philetta

# PHILIPS

## Přednosti

### Kompatibilní s rádiem DAB+ a FM

Kompatibilní s DAB+ a FM pro úplný požitek z rádia

### Automatická synchronizace času



Díky funkci automatického nastavení času v radiobudíku se již nikdy nemusíte starat o nastavování času. Hodiny se automaticky synchronizují pomocí rádiových signálů i v případě, že jsou vypnuty. Pokud je třeba naléhavě upravit nastavení, aktualizace se provede během jedné minuty. Probíhají i pravidelné synchronizace pomocí rádiových signálů, aby byl vždy zajištěn přesný čas. Počínaje prvním okamžikem, kdy radiobudík vytáhnete z krabice, a konče výpadkem dodávky elektřiny se můžete na svůj produkt Philips spolehnout: poskytne vám správný čas, bez problémů a bez kompromisů.

### 20 stanic DAB a 20 předvoleb stanic FM




20 stanic DAB a 20 předvoleb stanic FM se postará o to, aby k vašim oblíbeným kanálům vedlo jen několik stisknutí tlačítek. Chcete-li naprogramovat předvolbu, jednoduše naladíte požadovanou stanici a poté stisknete a přidržíte tlačítko předvolby. Tento rychlý postup umožňuje automatické uložení rádiové frekvence a zajistí vám snadný přístup, kdykoli si budete přát.

### Velký podsvícený LCD displej



Podsvícený displej LCD zajišťuje snadné prohlížení a obsluhu při slabém světle a na první pohled poskytuje jasné informace.

### Vestavěné odpočítávání času



Tento radiobudík poskytuje to nejvyšší pohodlí pro každodenní život. Vestavěné odpočítávání času pomáhá sledovat právě vařené potraviny a zajistit bezpečnost a dobře uvařené pokrmy. Nyní můžete odejít od sporáku nebo trouby a chvíli odpočívat u televizoru nebo se věnovat jiným domácím pracím. Jakmile uplyne stanovená doba, zazní bzučák a připomene vám, že jídlo je připraveno k podávání.


### Budík s nastavením na všední dny a víkend



Tento radiobudík, navržený pro moderní životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je možné nastavit různé časy buzení pro pracovní dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro


páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý týden od pondělí do neděle. Případně si můžete nastavit budík na dřívější vstávání v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným funkcím si ušetříte problémy s nastavováním budíku každý večer.

### Duální budík



Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

### Jemné buzení



Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílicího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílicí hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

# Specifikace

## Hodiny

- Typ: Digitální
- Formát času: 12hodinový, 24hodinový

## Budík

- Počet buzení: 2
- Zdroj budíku: Rádio DAB, Rádio FM, Bzučák
- 24hodinové nastavení budíků: Ano
- Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
- Časovač: 15/30/60/90/120 min

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: Systém DAB (pásmo III), FM
- Přijem v systému DAB: Smart Scan, nabídka, informační displej
- Rozsah frekvence DAB: 174,9–239,2 MHz
- Rozsah frekvence FM: 87,5–108 MHz
- Počet předvoleb stanic: 20 (DAB), 20 (FM)
- Automatické digitální ladění: Ano
- Anténa: Anténa FM

## Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký

## Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

## Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 1

## Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano

## Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC
- Vstup střídavého napájení: 100–240 V, 50/60 Hz

## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 245 x 123 x 122 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm
- Hmotnost výrobku: 1,1 kg

## Příslušenství

- Napájecí adaptér: s odnímatelnými zástrčkami (VDE, UK, AU)
- Stručný návod k rychlému použití: Ano
- Záruka: Záruční list



Datum vydání 2015-08-25

Verze: 3.0.8

12 NC: 8670 000 98302  
EAN: 87 12581 66953 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)