




Philips
Radio Original

FM/MW/LW

Entrada de audio
10 W



OR7000



La radio Original

Pásate al estilo retro con la radio Original de Philips. Diseñada para recordar el alabado atractivo de la radio de Philips de los 50, proporciona unos graves potentes y profundos gracias al sistema de altavoces Bass Reflex y dispone de una pantalla LCD retroiluminada.

Experiencia de radio de alta fidelidad

- Sonido estéreo de alta calidad para mayor disfrute de la música
- Sintonizador estéreo FM/OM/OL
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Fácil de usar

- Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
- Pantalla de reloj integrada
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Diseño retro contemporáneo

- La reinterpretación contemporánea del diseño icónico de Philetta

PHILIPS

Especificaciones

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM mono, OM, OL
- Presintonías: 20
- Sintonización automática digital
- Rango de frecuencia: (FM) 87.5-108 MHz

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 ohmios)

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD

Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio (digital)



Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Potencia

- Tipo de conexión: Entrada de CA

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 460 x 250 x 245 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA (VDE y Reino Unido), Manual de usuario, Certificado de garantía

Destacados

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Display grande LCD retroiluminado



La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.



Fecha de emisión
2015-02-20

Versión: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229
EAN: 87 12581 65459 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com