




Philips
Original Radio,

DAB+, FM

Audio-in bemenet
10 W-os



OR7200



Az eredeti rádió

Csalogasson ide örömteli perceket a Philips Original rádióval. Ez a készülék az 50-es éveket idéző sármját a Philips 1955-ös rádiódizájnjától kölcsönzi, és mindezt kombinálja a Bass Reflex hangsugárzó rendszer erőteljes mélyhangjaival, valamint a DAB+ és FM állomások kristálytisza vételével, amelyek lehetővé teszik a kiváló audioteljesítményt.

Hi-Fi minőségű rádiózás

- Kiváló minőségű sztereó hang a jobb zeneélményért
- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Élvezze a DAB rádió nyújtotta digitális minőséget

- DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes rádiózásért
- DAB a kristálytisza és zavarmentes rádiózáshoz

Egyszerű használat

- Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
- Beépített órajelző
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Korhű retró kialakítás

- Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

PHILIPS

Fénypontok

DAB



A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, tiszta, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásvég szerinti történik, azaz nem kell többé utközben átállítani.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszórodobozban. Abban tér el a hagyományos hangszórodoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a

levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekción a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással



A háttérvilágítással ellátott LCD kijelző jól olvasható és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás alatt.

Műszaki adatok

Hangolóegység/Vétel/Adás

- DAB: smart scan, menü, infó kijelző
- Hangolási sávok: FM, DAB (III. sáv)
- Programozott állomások: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatikus digitális hangolás
- Frekvenciasáv: (FM) 87,5-108 MHz

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm)
- Antenna: FM antenna (75 ohm)

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD

Hang

- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Tápellátás

- Táplálás típusa: AC bemenet

Méret

- Termék méretei (sz x mé x ma): 325 x 175 x 167 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 390 x 250 x 247 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel (VDE & UK szabvány szerinti), Felhasználói kézikönyv, Garancialevél



DIGITALRADIO



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237
EAN: 08 71258 16546 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com