




Philips Minirádio Original

s konektorem Lightning

pro iPod/iPhone
Rádio FM, dva časy buzení
4 W



ORD2105B

Udávejte nové trendy s minirádiem Original

Vychutnejte si všechnu svou hudbu a přitažlivý retro design miniaturního rádia Philips Original. Můžete přehrávat obsah ze zařízení iPod/iPhone, zatímco rádio nabíjí a automaticky synchronizuje své hodiny se zařízením Apple.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
- Digitální ladění, FM
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Snadné použití

- Automatická synchronizace času přes dok iPod/iPhone s konektorem Lightning
- Dva časy buzení, takže vy i váš partner nebo partnerka můžete stávat v různou dobu
- Jemné buzení pro příjemnější vstávání
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Soudobý retro design

- Soudobá verze ikonického designu Philetta

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání a nabíjení přes konektor Lightning



Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Digitální ladění, FM



Digitální ladění, FM

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je

rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Automatická synchronizace času


Automatická synchronizace času přes dok iPod/iPhone s konektorem Lightning

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Duální budík




Audiosystém Philips přichází s dvěma časy buzení. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Jemné buzení



Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Časovač



Pomocí časovače můžete nastavit, jak dlouho chcete poslouchat vybranou hudbu nebo zvolenou rozhlasovou stanicí, než usnete. Stačí zadat časový interval (až 2 hodinu) a vybrat stanicí, kterou chcete při usínání poslouchat. Systém bude pokračovat v reprodukci po zvolenou dobu a pak se automaticky přepne do tichého pohotovostního režimu s nízkou spotřebou energie. Časovač umožňuje usínání s oblíbeným moderátorem rozhlasové stanice bez počítání oveček nebo nadbytečného plýtvání energií.

Specifikace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- přes konektor Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilita s iPodem

- přes konektor Lightning: iPod nano 7. generace, iPod touch 5. generace

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání: Nabíjení zařízení iPod, Nabíjení zařízení iPhone

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Frekvenční rozsah: (FM) 87,5–108 MHz
- Automatické digitální ladění: Ano

Budík

- Počet buzení: 2
- Zdroj budíku: Dok, Rádio FM, Bzučák
- Funkce Snooze (opakované buzení): Ano, 9 minut
- Časovač: 15/30/60/90/120 min

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí

- Typ displeje: Bílý LCD
- Jas displeje: Vysoký/Střední/Nízký

Zvuk

- Zvukový systém: Mono
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 1

Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 245 x 133 x 122 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 336 x 158 x 183 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, Záruční list



Datum vydání 2016-07-06

Verze: 5.0.6

12 NC: 8670 001 00367
EAN: 87 12581 67824 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com