




Philips  
Đài nguyên bản

trạm nổi có 30 chân cắm  
cho iPod/iPhone  
FM  
10 W



ORD7100C



## Đài nguyên bản

Hãy để chiếc đài nguyên bản của Philips hoàn tất trải nghiệm nghe nhạc của bạn. Được thiết kế theo kiểu cách của chiếc đài Philips mang tính hình tượng của 1955, chiếc đài này phát nhạc và sạc pin cho iPods và iPhones và có bộ dò sóng FM stereo.

### Làm phong phú trải nghiệm của bạn

- Âm thanh trung thực cao
- Phát nhạc và sạc pin đồng thời cho iPod/iPhone
- Bộ dò sóng stereo FM
- Hệ Thống Loa Phản Hồi Âm Trầm mang đến âm thanh trầm mạnh mẽ và sâu lắng hơn

### Dễ sử dụng

- Cắm mọi loại iPod/iPhone, ngay cả khi để trong vỏ
- Ứng dụng HomeStudio miễn phí giúp nâng cao trải nghiệm nghe radio
- Đồng bộ đồng hồ tự động khi cắm iPod/iPhone
- Đầu vào âm thanh cho phép phát lại âm thanh di động dễ dàng

### Thiết kế retro đương đại

- Sự tái trình diễn đương đại của thiết kế Philetta mang tính biểu tượng

# PHILIPS

Đài nguyên bản  
trạm nổi có 30 chân cắm cho iPod/iPhone, FM, 10 W

## Những nét chính

### Nghe nhạc và sạc pin cho iPod/iPhone



Thưởng thức nhạc MP3 ưa thích của bạn trong khi sạc pin cho iPod/iPhone! Trạm nổi cho phép bạn kết nối thiết bị di động trực tiếp với hệ thống giải trí trạm kết nối để bạn có thể nghe nhạc ưa thích với âm thanh tuyệt hảo. Hệ thống sạc pin cho iPod/iPhone khi đang phát nhạc, nhờ đó, bạn có thể thưởng thức nhạc và không phải lo lắng về việc máy phát di động của bạn hết pin. Hệ thống giải trí trạm kết nối tự động sạc khi thiết bị được cắm vào trạm kết nối.

### Hệ Thống Loa Phản Hồi Âm Trầm



Hệ Thống Loa Phản Hồi Âm Trầm mang đến trải nghiệm âm trầm sâu lắng từ hệ thống hộp

loa nhỏ gọn. Hệ thống này khác với hệ thống hộp loa thông thường ngoài ông âm trầm được sắp xếp có khoa học về mặt âm học đối với loa trầm để tối ưu hoạt động giảm dao động tần số thấp của hệ thống. Kết quả là âm trầm được kiểm soát sâu lắng hơn và ít biến dạng hơn. Hệ thống hoạt động bằng cách cộng hưởng khối không khí trong ông âm trầm để làm rung giồng như loa trầm thông thường. Kết hợp với phản hồi từ loa trầm, hệ thống mở rộng các âm thanh có tần số thấp nói chung để tạo ra không gian hoàn toàn mới cho âm trầm sâu lắng.

### Cắm iPod/iPhone dễ trong vỏ



Cổng cắm chốt kiểu lò xo được thiết kế thông minh tạo thuận lợi cho mọi loại iPod hoặc iPhone một cách dễ dàng, không cần bộ nối tiếp đặc biệt. Hơn nữa, thiết bị hoạt động ngay cả khi có vỏ bảo vệ mức độ cao nhất – chỉ cần cắm iPod hoặc iPhone của bạn vẫn giữ nguyên trong vỏ. Giờ đây bạn có thể thưởng thức thực sự nhạc của bạn một cách dễ dàng.

ORD7100C/00

### Đồng bộ đồng hồ tự động



Khi kết nối và cắm, hệ thống trạm kết nối tự động đồng bộ đồng hồ với iPod/iPhone chỉ trong vài giây. Với tính năng thuận tiện này, bạn không cần đặt thời gian theo cách thủ công.

### ĐẦU VÀO ÂM THANH (3,5mm)



Tạo kết nối dễ dàng và thưởng thức toàn bộ nhạc của bạn từ thiết bị bỏ túi và máy tính. Chỉ cần cắm thiết bị của bạn vào cổng AUDIO-IN (3,5 mm) trên thiết bị Philips của bạn. Với máy tính, kết nối thường được thực hiện từ đầu ra tai nghe. Sau khi kết nối, bạn có thể thưởng thức toàn bộ bộ sưu tập nhạc của bạn trực tiếp trên bộ loa tuyệt vời. Philips mang đến âm thanh tốt hơn.



# Các thông số

## Tương thích iPod

- Tương thích với: iPod touch, iPod touch thế hệ thứ hai, iPod classic, iPod nano thế hệ thứ ba, iPod nano thế hệ thứ tư, iPod thế hệ thứ năm, iPod với màn hình màu, iPod nano, iPod mini, iPod nano thế hệ thứ nhất, iPod nano thế hệ thứ hai

## Tương thích iPhone

- Tương thích với: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Ứng dụng iPod/iPhone

- Tên ứng dụng: HomeStudio, Tải xuống miễn phí từ App store
- Tương thích: Đài trạm nổi cho iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Dự báo thời tiết 5 ngày: CÓ
- Phát lại: điều hướng album/bài hát, điều khiển phát lại
- Đồng hồ: màn hình tương tự, màn hình số
- Báo thức: nhiều báo thức, bộ hẹn giờ ngủ
- Sóng vô tuyến: Đài FM, cài sẵn, quét, dò sóng

## Phát lại âm thanh

- Chế độ phát lại: Sạc pin iPod, Sạc pin iPhone

## Bộ dò sóng/Bộ thu/Bộ truyền

- Dải dò sóng: FM
- Dải tần số: (FM) 87,5-108 MHz

- Đặt sẵn trạm phát: 20
- Tự động dò sóng số: CÓ

## Tính kết nối

- Đầu vào âm thanh (3,5 mm): CÓ
- Ăng-ten: Ăng ten FM (75 ohm)

## Tiện lợi

- Dạng màn hình: LED màu trắng

## Âm thanh

- Hệ thống âm thanh: Stereo
- Điều khiển âm lượng: quay (số)

## Loa

- Loa tích hợp: 2

## Công suất

- Dạng nguồn: Đầu vào AC

## Kích thước

- Kích thước sản phẩm (RxSxC): 330 x 150 x 163 mm
- Kích thước đóng gói (RxSxC): 460 x 250 x 245 mm

## Phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Dây điện AC (VDE & UK), Hướng dẫn Sử dụng, Chứng chỉ bảo hành



Ngày phát hành  
2014-08-09

Phiên bản: 2.0.3

12 NC: 8670 000 98928  
EAN: 87 12581 67259 1

© 2014 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke  
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)