




Philips  
Original radio

ar 30 kontaktu savienotāju

paredzēts iPod/iPhone  
FM  
10 W



ORD7100C



## Original radio

Ļaujiet šim Philips Original radio papildināt jūsu klausīšanās pieredzi. Tā izstrādē izmantots ikoniskā 1955. gada Philips radio vizuālais stils, tas atskaņo un uzlādē iPod un iPhone ierīces, kā arī tajā iebūvēts stereo FM uztvērējs.

### Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Augstas kvalitātes skaņa
- Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone vienlaikus
- FM stereo uztvērējs
- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

### Vienkārša lietošana

- Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
- Bezmaksas aplikācija HomeStudio pilnvērtīgākai radio klausīšanās pieredzei
- Automātiska pulksteņa sinhronizēšana ar dokstacijā ievietotu iPod/iPhone
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

### Mūsdienīgs retro dizains

- Ikoniskā Philetta dizaina mūsdienīga interpretācija

# PHILIPS

Original radio  
ar 30 kontaktu savienotāju paredzēts iPod/iPhone, FM, 10 W

## Izceltie produkti

### Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone



Baudiet savu iemīļoto MP3 mūziku iPod/iPhone uzlādes laikā! Dokstacija dod iespēju pievienot portatīvo ierīci tieši dokstacijas izkļaides sistēmai, un jūs varat klausīties savu iecienīto mūziku augstākajā kvalitātē. Atskaņošanas laikā tiek uzlādēts arī iPod/iPhone, tātad jūs varat baudīt mūziku un neraizēties par to, ka portatīvā atskaņotāja baterija izlādēsies. Dokstacijas izkļaides sistēma automātiski uzlādē portatīvo ierīci, kamēr tā ir ievietota dokstacijā.

### Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandus sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandus sistēmas ar

pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

### Ievietojiet iPod/iPhone dokstacijā ar visu ietvaru



Atjautīgi konstruētājā dokstacijas vietnē ar atspēri bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargapvalkā – ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir. Tagad varat baudīt mūziku bez jebkādam rūpēm.

ORD7100C/10

### Automātiska pulksteņa sinhronizēšana



Pievienojot un dokojojot šī dokstacija automātiski sinhronizēs pulksteni ar jūsu iPod/iPhone dažu sekunžu laikā. Ar šo ērto funkciju laiks nav jāiestata manuāli.

### Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skanējumu.



# Specifikācijas

## iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod touch, iPod touch (2. paaudze), iPod classic, iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod (5. paaudze), iPod ar krāsu displeju, iPod nano, iPod mini, iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze)

## iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod/iPhone lietojumprogramma

- Lietojumprogrammas nosaukums: HomeStudio, bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
- Saderība: iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone radio dokstacija
- Laika prognoze 5 dienām
- Atskaņošana: albuma/celiņu navigācija, atskaņošanas kontrole
- Pulkstenis: analogais displejs, digitālais displejs
- Modinātāja signāls: daudzi modinātāja signāli, izslēgšanās taimeris
- Radio: FM radio, iestatījumu saglabāšana, skenēšana, noregulēšana

## Audio atskaņošana

- Atskaņošanas režīms: iPod uzlāde, iPhone uzlāde

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM

- Frekvenču diapazons: (FM) 87,5-108 MHz
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Automātiska digitālā regulēšana

## Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)
- Antena: FM antena (75 omu)

## Lietošanas komforts

- Displeja tips: LED, balts

## Skaņa

- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)

## Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2

## Strāvas padeve

- Enerģijas veids: AC ievade

## Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 330 x 150 x 163 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 460 x 250 x 245 mm

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads (VDE un AK), Lietotāja rokasgrāmata, Garantijas sertifikāts



Izlaides datums  
2014-07-14

Versija: 3.0.6

12 NC: 8670 000 94846  
EAN: 08 71258 16589 22

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)