




Philips
Original-radio

met 30-pins aansluiting

voor iPod/iPhone
FM
10W



ORD7100C



De originele radio

Laat deze Philips Original-radio uw luisterervaring compleet maken. Deze radio met FM-stereo is ontworpen in de stijl van de beroemde Philips-radio uit 1955 en kan uw iPods en iPhones afspelen en opladen.

Verrijk uw luisterervaring

- HiFi-geluid
- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- FM-stereotuner
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Gebruiksvriendelijk

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Gratis HomeStudio-app voor heerlijk radio luisteren
- Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Retro-ontwerp in een modern jasje

- Moderne herinterpretatie van het markante Philetta-ontwerp

PHILIPS

Original-radio
met 30-pins aansluiting voor iPod/iPhone, FM, 10W

Kenmerken

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen



Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de

lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

ORD7100C/10

Automatische kloksynchronisatie



Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en de klok op uw draagbare apparaat wordt binnen een paar seconden automatisch gesynchroniseerd. Dankzij deze handige functie hoeft u de tijd niet handmatig in te stellen.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.



Specificaties

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod classic, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod 5e generatie, iPod met kleurendisplay, iPod Nano, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone-app

- Naam app: HomeStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: Dockradio voor iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Weersverwachting voor 5 dagen
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspelerbediening
- Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleeptimer
- Radio: FM-radio, voorkeurzender, scannen, afstemmen

Audioweergave

- Afspelmodus: iPod opladen, iPhone opladen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM

- Frequentiebereik: (FM) 87,5 - 108 MHz
- Voorkeurzenders: 20
- Automatisch digitaal afstemmen

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Gemak

- Schermtype: LED wit

Geluid

- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 330 x 150 x 163 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 460 x 250 x 245 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer (VDE en Verenigd Koninkrijk), Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat



Publicatiedatum
2014-07-18

Versie: 3.0.6

12 NC: 8670 000 94846
EAN: 08 71258 16589 22

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com