



Philips  
Radio originale

Avec connecteur à 30 broches  
pour iPod et iPhone  
FM  
10 W



ORD7100C



## Retour aux origines de la radio

Laissez-vous bercer par les mélodies de cette radio Philips de style rétro. Très 1955, elle permet pourtant de lire le contenu des iPod et des iPhone tout en les rechargeant, en plus de proposer un syntonisateur FM stéréo.

### Enrichissez votre univers sonore

- Son haute fidélité
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
- Syntonisateur stéréo FM
- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes

### Facile à utiliser

- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
- Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portable

### Style rétro contemporain

- Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique

# PHILIPS

Radio originale

Avec connecteur à 30 broches pour iPod et iPhone, FM, 10 W

# Caractéristiques

## Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod



Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

## Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé

sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur des graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

## Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

ORD7100C/37

## Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

## Entrée audio (3,5 mm)



Un simple branchement facile vous permet de profiter de toute votre musique sur des appareils portatifs ou des ordinateurs. Il vous suffit en effet de brancher votre appareil sur le port d'entrée audio AUDIO-IN (3,5 mm) de votre ensemble Philips. Si vous utilisez un ordinateur, le branchement se fait généralement sur la sortie casque. Vous pouvez ensuite profiter de toute votre collection musicale directement sur ces haut-parleurs de qualité supérieure. Philips vous offre un meilleur son, tout simplement.



# Spécifications

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod classic, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod 5e génération, iPod avec écran couleur, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: HomeStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Compatibilité: Station d'accueil avec radio pour iPod, iPhone et iPod touch
- Prévisions météo sur 5 jours
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille
- Radio: Radio FM, présélection, recherche, syntonisation

## Lecture audio

- Mode de lecture: Recharge de l'iPod, Recharge de l'iPhone

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM

- Gamme de fréquences: (FM) 87.5 à 108 MHz
- Stations en mémoire: 20
- Syntonisation numérique automatique

## Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)
- Antenne: Antenne FM (75 ohms)

## Commodité

- Type d'affichage: DEL blanc

## Son

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Rotatif (numérique)

## Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée c.a.

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 325 x 175 x 167 mm
- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 390 x 250 x 247 mm

## Accessoires

- Accessoires inclus: Cordon d'alimentation c.a. (VDE et Royaume-Uni), Manuel d'utilisation, Certificat de garantie



Date de publication  
2014-08-13

Version: 5.0.3

12 NC: 8670 000 94849  
UPC: 6 09585 22929 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)