




Philips
Radio original

cu conector cu 30 de pini
pentru iPod/iPhone
DAB+, FM
10W



ORD7300



Radioul original

Acest radio original Philips combină aspectul clasic al radiourilor Philips din anii 50 cu tehnologia de azi. Acesta redă și încarcă dispozitivul dvs. iPod/iPhone, oferă posibilitatea recepției posturilor de radio DAB+ și FM cu sunet de înaltă fidelitate.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sunet de înaltă fidelitate
- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Bucurați-vă de calitatea digitală a aparatului de radio DAB+

- Compatibilitate DAB+ și FM pentru o experiență radio completă
- DAB pentru o experiență radio clară și fără bruiaj

Ușor de utilizat

- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Design retro contemporan

- Reinterpretare contemporană a designului de referință Philetta

PHILIPS

Radio original
cu conector cu 30 de pini pentru iPod/iPhone, DAB+, FM, 10W


Repere

DAB



Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate a sunetului clară și fără bruiaj. De asemenea, permite unității receptoare să rețină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu trebuie să memorați frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să căutați frecvențele.

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone



Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu stație de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet

superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupați epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu stație de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

ORD7300/10

Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătaie de cap de muzică.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.



DIGITALRADIO



Specificații

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod clasic, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod a 5-a generație, iPod cu afișaj color, iPod nano, iPod mini, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Redare audio

- Mod Redare: Încărcare iPod, Încărcare iPhone

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: DAB (Banda III), FM
- Gamă de frecvențe: (FM) 87,5-108 MHz
- Presetări de posturi: 30 (DAB), 30 (FM)
- Reglare automată digitală
- DAB: afișare informații, meniu, smart scan

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)

Confort

- Tip ecran: LCD

Sunet

- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 460 x 250 x 245 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Cablu de alimentare CA (VDE și Marea Britanie), Manual de utilizare, Certificat de garanție



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 3.0.5

12 NC: 8670 000 93239
EAN: 08 71258 16546 27

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com