



Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
< 7 W



OS685



A retro boombox

USB direct lejátszással

Ez a retro stílusú boombox nem csupán jól néz ki, de szebben és hangosabban is játssza le a zenét. A Bass Reflex technológia lüktetést és mélyebb basszust kínál, az MP3-CD, USB csatlakoztathatóság pedig minden opciót biztosít, ami ahhoz szükséges, hogy a legjobbat hozza ki a zenegyűjteményéből.

Tiszta, részletgazdag hangzás

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 7 W RMS kimeneti összteljesítmény

A hallgatás páratlan élménye

- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért

Egyszerű használat

- 20 programozható CD szám
- CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

PHILIPS

Fénypontok

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

20 programozható CD szám

A CD programozható lejátszás funkció segítségével mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, amilyenben szeretné.

CD: kevert/ismételt



A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása



A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az

MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldaláról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangszugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

FM hangolóegység

FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért

Műszaki adatok

Audiolejátszás

- Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, Programozott lejátszás, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típusa: Előlap
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Programozható műsorszámok: 20
- Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- Hangolási sávok: FM
- Programozott állomások: 20
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 7 W max.
- Hangrendszer: Sztereo
- Hangszóró átmérője: 4"
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)
- Hangzásjavítás: bass reflex rendszer, Dinamikus

basszuskiemelés

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2
- Hangszóró átmérője: 4"

Kényelem

- Kijelző típusa: LED
- Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás

Tartozékok

- Hálózati tápkábel
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Garancia: Garancialevél

Tápellátás

- Elemek száma: 6 x LR14/C-cells típusú (nincs mellékelve)
- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Méretetek

- Csomag mélysége: 146 mm
- Csomag magassága: 275 mm
- Csomag szélessége: 510 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 3,3 kg
- Tömeg: 2,3 kg
- Főegység mélysége: 146 mm
- Főegység magassága: 275 mm
- Főegység szélessége: 447 mm



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 2.0.3

12 NC: 8670 000 97673
EAN: 08 71258 16677 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com