



Philips  
Оригинальная магнитола

Bluetooth®

FM  
Разъем USB: воспроизвед./  
зарядка  
12 Вт



OST690



Беспроводное воспроизведение музыки со смартфона

благодаря этой магнитоле

Добро пожаловать в восьмидесятые! Эта магнитола в стиле ретро не только привлекает внимание своим дизайном, но и воспроизводит музыку в прекрасном качестве. Передача через соединение Bluetooth, возможность зарядки через USB, линейный аудиовход, прямой порт USB и специальное отделение для хранения — в этой магнитоле есть все, что вам нужно.

**Наслаждайтесь прослушиванием всей своей коллекции без проводов**

- Поточная передача музыкальной коллекции через Bluetooth

**Наслаждайтесь музыкой из разных источников**

- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- Цифровая настройка FM
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

**Легко использовать**

- Встроенный отсек для зарядки смартфона

**Насыщенный и чистый звук**

- Общая выходная мощность 12 Вт
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

**PHILIPS**

## Особенности

### Потоковая передача музыкальной коллекции

Потоковая передача музыкальной коллекции через Bluetooth

### Цифровая настройка FM



Цифровая настройка FM

### Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте AC Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через AC сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

### Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

### Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.



Дата выпуска 2015-01-21

Версия: 4.0.7

12 NC: 8670 001 00385  
EAN: 08 71258 16783 26

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Характеристики

### Беспроводная технология Bluetooth®

- Версия: BT 2.1
- Профили: A2DP, AVRCP

### Аудиовоспроизведение

- Режим Bluetooth: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперед/назад
- Программируемые дорожки: 20

### Подключения

- USB: Порт USB
- Аудиовход (3,5 мм): Да

### Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

### Звук

- Улучшение звука: система bass reflex, Динамическое усиление басов
- Выходная мощность: 12 Вт макс.
- Звуковая система: Стерео
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)

### Громкоговорители

- Встроенные AC: 2
- Диаметр излучателя: 4"

### Функции управления

- Тип дисплея: светодиодный
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью

### Аксессуары

- Шнур питания: Да
- руководство пользователя: Многоязычное
- Гарантия: Гарантийная карточка

### Питание

- Количество батарей: 6 батарей LR14/C (не входят в комплект)
- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц

### Размеры

- Глубина упаковки: 146 мм
- Высота упаковки: 275 мм
- Ширина упаковки: 510 мм
- Вес, включая упаковку: 3,3 кг
- Вес: 2,3 кг
- Глубина основного устройства: 146 мм
- Высота основного устройства: 275 мм
- Ширина основного устройства: 447 мм