



Philips Fidelio  
ลำโพงพกพาแบบไร้สาย

Bluetooth



P9BLK

## คุณภาพเสียงระดับสูงที่คุณพกพาได้ ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ลำโพงไร้สาย Philips Fidelio โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพที่สูงและคุณสมบัติในการพกพาได้  
มอบประสบการณ์แห่งเสียงแบบไดนามิก คุณภาพเสียงคมชัด  
เหมาะสำหรับใช้งานทั้งที่บ้านและระหว่างการเดินทาง ด้วยคุณสมบัติการสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth  
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้อย่างแสนสะดวกสบาย

### คุณภาพเสียงที่ไร้ผู้เทียบเท่า

- ทวีตเตอร์ซอฟต์โดม (Soft dome tweeter) ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติในวงกว้าง
- วูฟเฟอร์และเทคโนโลยี wOOx เพื่อมอบเสียงเบสที่หนักแน่นและทุ้มลึกอย่างน่าทึ่ง
- Crossover Filter ประสิทธิภาพเยี่ยมเพื่อสมดุลแหล่งเสียงที่เป็นธรรมชาติ
- แอมพลิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อมอบเสียงที่ดังชัดและเป็นแบบไดนามิก

### ถูกออกแบบให้พกพาไปได้ทุกที่


- การออกแบบระดับพรีเมียมด้วยไม้มธรรมชาติดูดีและอะลูมิเนียม
- แบตเตอรี่ Li-ion ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้ เพื่อการเล่นเพลงได้ในทุกหนทุกแห่ง

### ความอเนกประสงค์ระดับสูง

- การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth
- พอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือ
- ระดับไฟแบตเตอรี่จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสัมผัสโดนลำโพง
- สัญญาณเสียงเขาสำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายดายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ

**PHILIPS**  
Fidelio

## ทวีตเตอร์ซอฟต์โดม (Soft dome tweeter)



เนื่องจากใช้ทวีตเตอร์ซอฟต์โดม (Soft dome tweeter) ความถี่ที่สูงจึงได้รับการถ่ายทอดอย่างละเอียดและแม่นยำ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ Philips เป็นผู้บุกเบิกในช่วงทศวรรษ 1960 และนับตั้งแต่นั้นมาก็ได้นำมาใช้ในงานอย่างกว้างขวางกับตู้ลำโพงระดับไฮเอนด์ส่วนใหญ่

รูปลักษณะการนำเสนอนี้โปร่งและมีมิติสืบเนื่องมาจากทวีตเตอร์เหล่านี้ซึ่งมีการรับสัญญาณและความผิดเพี้ยนที่ต่ำมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆ ที่ใช้ตัวขับเสียงแบบเต็มช่วงเสียง ดังนั้นเสียงที่ได้จึงกระจายไปในวงกว้างและมีความเป็นธรรมชาติ

ไม่ว่าจะรับฟังจากตำแหน่งการรับฟังตำแหน่งใดก็ตาม

## วูฟเฟอร์และเทคโนโลยี woox

แม้ระดับเสียงอะคูสติกจะมีขนาดกะทัดรัด แต่เสียงเบสก็มีความหนักแน่นและทุ้มลึกอย่างน่าทึ่ง

เพื่อมอบประสบการณ์ดื่มด่ำในเสียงเพลงทุกประเภท

สุนทรีย์แห่งเสียงคุณภาพเกิดจากการใช้วูฟเฟอร์พลังสูงสองตัวและอุปกรณ์ให้เสียงแบบ Passive ซึ่งมีพื้นที่กว้างต่อแชนแนล

ทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ในตัวเครื่องที่แข็งแกร่งซึ่งกักเก็บพลังงานของเสียงเบสไม่ให้สูญเสียไปมวลขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ของอุปกรณ์ให้เสียงแบบ Passive

ช่วยให้สามารถปรับระบบเข้ากับความถี่ที่ต่ำมากถึง 80Hz ได้

และในขณะเดียวกันก็ป้องกันการตกหลุมอากาศซึ่งมีเขื่อนนอาจเกิดขึ้นกับดีไซน์แบบพอร์ต

ได้

คุณจึงรู้สึกได้ถึงความเร้าใจแห่งเสียงเพลงและไปมพลาตแม่มักจังหวะ

## Crossover Filter ประสิทธิภาพเยี่ยม

วิศวกรเสียงของเราทุ่มเทเวลานานนับวันและคืนเพื่อปรับปรุง Crossover Filter ให้ยอดเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจว่า

ระบบเสียงจะยังคงเป็นธรรมชาติมากที่สุดแม้อยู่ตามกลางสภาพแวดล้อมของเสียงที่แตกต่าง ตั้งแต่ห้องขนาดเล็กจนถึงพื้นที่เปิดโล่ง ตั้งแต่ระดับการรับฟังแบบเบาๆ จนถึงระดับเสียงสูงสุด

เสียงจากลำโพงก็จะยังคงคมชัดและเป็นธรรมชาติ ไม่แผดเสียงบาดหูหรืออ่อนแรงเกินไป

แม้เมื่อยามที่ไซระดับเสียงที่ตั้ง ดังนั้นคุณจึงสามารถรับฟังเสียงได้ยาวนานนับชั่วโมงและยังคงตั้งตารอที่จะได้รับฟังเพลงโปรดของคุณเพิ่มมากขึ้น

## แอมพลิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูง

ความดังกังวานและเสียงแบบไดนามิกคือคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมที่ได้รับจากแอมพลิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับตัวแปลงสัญญาณประสิทธิภาพเหนือชั้น 8 ตัว

ทวีตเตอร์และวูฟเฟอร์ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์โซนโอดเดนนี้และยังมีแรงผลักดันที่สูงอีกด้วย

ซึ่งส่งผลให้เสียงแบบไดนามิกที่น่าประทับใจในทุกระดับการฟัง

เสียงเพลงที่ถ่ายทอดถึงเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาเป็นแบบไดนามิก

และชวนเพลิดเพลินในทุกสถานการณ์

## การสตรีมเพลงไร้สาย



Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญาณ


าณแรงและประหยัดพลังงาน

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ iPod/iPhone/iPad หรือกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน

แท็บเล็ตหรือแมตแลปท็อปเป็นเรื่องง่าย

คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลงเสียงจากวิดีโอหรือเกมแบบไร้สายได้ง่ายๆ บนลำโพงนี้


## เชื่อมต่อ USB



ลำโพงนี้นำเสนอ พอร์ต USB หากแบตเตอรี่ของสมาร์ตโฟนของคุณหมดไม่ว่าในขณะอยู่ที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง

ลำโพงพกพานี้ให้คุณสามารถถา่ยโอนแบตเตอรี่ที่จัดเก็บอยู่ในลำโพงไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณได้

## ระดับไฟแบตเตอรี่



เพียงแค่นิ้วสัมผัสลำโพงเบาๆ ระดับไฟแบตเตอรี่ก็จะแสดงขึ้น

## รายละเอียดเฉพาะ

### ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3rd generation หรือใหม่กว่า
- แท็บเล็ต Android และสมาร์ตโฟน: ผ่านการรับรอง
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้: ผ่านการรับรอง

### ลำโพง

- การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: ตัวให้เสียงเบสของ wOOx
- ตัวขับเสียง: ทวีตเตอร์ซอฟต์แวร์ขนาด 2 x 3/4", วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 4 x 2"
- กำลังขับ (RMS): 20W

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว, ไม้รับประกัน

ไม้รับประกันทั่วโลก

### การเชื่อมต่อ

- Bluetooth Profile: A2DP
- ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. หรือ 30 ฟุต
- สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.): ผ่านการรับรอง
- การชาร์จ USB: ผ่านการรับรอง

### ขนาด

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 287 x 63 x 127 มม.
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 326 x 101 x 224 มม.

### กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- ประเภทแบตเตอรี่: Li-ion (ภายในตัว)
- เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 8 ชม.



วันที่ออก 2014-07-10

เวอร์ชัน: 5.0.2

12 NC: 8670 000 97974  
EAN: 87 12581 66870 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)