



Philips Kannettava Blue-ray-soitin

23 cm/9" digitaalinen LCD-laite

3 h toisto aika
HDMI

PB9001



Blu-ray menee minne sinäkin

ja näyttää kotona HDTV-ohjelmat HDMI-liitännän kautta

Nyt voit katsella Blu-ray- ja DVD-elokuvia missä tahansa - puutarhassa, lomalla tai matkustaessasi. Lisäksi voit toistaa muita digitaalivideoformaatteja suoraan USB-muistitikuista. Kotona voit nauttia full HD -TV-ohjelmista HDMI-liitännän kautta.

Toista elokuvia, musiikkia ja kuvia kaikkialla

- Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella
- DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD-, CD-yhteensopiva
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista

Tehosta AV-viihde-elämystäsi

- 22,9 cm (9") huipputarkka LCD-näyttö (800 x 480 pikseliä)
- BD-Live (profiili 2.0) - nauti Internetin Blu-ray-bonussisällöstä
- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen
- DVD-videokuvan parannus: 1080p HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun

Miellyttäviä yksityiskohtia

- Ladattavalla akulla jopa 3 tunnin käyttöaika*
- Jatkaa sähkökatkoksen jälkeen
- Kantolaukku

PHILIPS

Kohokohdat

Jatkaminen


DVD-videosoitin muistaa viimeksi katsotun levyn kohdan ja jatkaa toistoa kyseisestä kohtauksesta myös sähkökatkoksen jälkeen. Jos et vaihtanut soittimeen toista levyä, soitin aloittaa toiston samasta kohdasta mihin pysäytit elokuvan viimeksi lataamalla levyn uudestaan. Huomattava helpotus elämääsi!

BD-Live (profiili 2.0)



BD-Live laajentaa teräväpiirtomaailmankuvaasi entisestään. Voit saada uusinta sisältöä liittämällä Blu-ray-soittimesi internetiin. Jännittävät uutuudet, kuten ladattava sisältö, suorat tapahtumat ja live-chatit, pelit ja verkkokaupat odottavat sinua. Pysy teräväpiirtoajan tasalla Blu-ray-soittimen ja BD-Liven avulla.

Blu-ray-soitin




Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosisäilyssä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA



DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD tarjoavat 7.1-kanavaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.


DVD-videokuvan parannus



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuusisia DVD-elokuvia

teräväpiirtotarkkuudella - mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun juovarakenteen, mikä parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

Hi-Speed USB 2.0 -linkki



USB (Universal Serial Bus) on protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai valokuva ja käynnistää toisto.

22,9 cm (9") HD LCD -näyttö



Tarkka LCD-värinäyttö (800 x 480 pikseliä) saa kuvat elämään. Voit katsella valokuvia ja suosikkielekuviasi näytössä, jonka yksityiskohdat ja värien eloisuus vastaavat laadukkaita paperikuvia.

Tekniset tiedot

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 24 x 4,75 x 20 cm
- Paino: 1,312 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S):
29,9 x 28,5 x 12,5 cm
- Nettopaino: 2,21 kg
- Kokonaispaino: 2,65 kg
- EAN: 87 12581 57842 8
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyypit: Dummy
- Hyllysisoitustyypit: Dummy

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
- Nettopaino: 4,42 kg
- Kokonaispaino: 5,95 kg
- Taara: 1,53 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 2

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 9 tuumaa / 23 cm
- Tarkkuus: 800 (l) x 480 (k) x 3 (RGB)

Ääni

- Lähtöteho: 600 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 5 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhde: >80 dB (kuuloke), >62 dB (kiinteät kaiuttimet)
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, CD-kuvalevyt, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DivX, DVD-Video, USB Flash -asema, Video-CD/SVCD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Jatkuva toisto, Zoomaus, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Hidastus eteenpäin
- Pakkausformaattit: Divx, DivX Plus™ HD, H.264,

MKV, MPEG2, VC-1, WMV

- Videoparannukset: Deep Color, Progressive Scan-toiminto, Videokuvan parannus, x.v. Color

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA, AAC (monikanavainen), DTS, PCM
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, CD-R/RW, USB Flash -asema

Liitännät

- DC-tulo: 12 V, 2 A
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 2
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
- HDMI: KYLLÄ
- LAN (kiinteä): 1 Ethernet (RJ 45)
- USB: KYLLÄ

Käytön mukavuus

- Latausilmaisin: KYLLÄ
- Iskusuojaus: KYLLÄ
- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin): KYLLÄ

Lisätarvikkeet

- Verkkoalaite: DC 12 V, 2 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
- Kaukosäädin: KYLLÄ
- Johdot: 1 x AV-johto
- Käyttöopas: Monikielinen
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kantolaukku

Virta

- Pariston malli: Sisäänrakennettu akku
- Akkujen kesto: Jopa 3 tuntia*

Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 225 x 295 x 280 mm
- Määrä pakkauksessa: 3
- Tukkupakkauksen paino: 5,9 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 125 x 285 x 70 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 240 x 45 x 203 mm
- Tuotteen paino: 1,4 kg
- Pakkaustyypit: D-box



Julkaisupäivä 2016-12-14

Versio: 2.0.7

12 NC: 8670 000 70788
EAN: 87 12581 57842 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n tavaramerkkejä, joiden käyttöön Philipsillä on lisenssi.
* Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
* Akun käyttöikä on arvio ja saattaa vaihdella käytön mukaan. Käyttäjä voi optimoida akun keston himmentämällä LCD-taustavaloa, liittämällä kuulokkeet (ei kiinteät kaiuttimet) ja kuuntelemalla keskivoiimakkuudella sekä käyttämällä laitetta huoneenlämmössä.