

Lecteur CD-ROM/DVD-ROM interne

PCDV **5016**

CD-ROM / DVD-ROM

- Vitesse de lecture CD-ROM : 50x
- Vitesse de lecture DVD-ROM : 16x
- Extraction audio jusqu'à 40x



PHILIPS

Lecteur CD-ROM/DVD-ROM interne



Caractéristiques techniques

Vitesses maximum

- Lecture DVD : 16x 21 600 ko/s
- Lecture CD : 50x 7 500 ko/s

Mode de transfert des données

- Mode 4 PIO, mode 2 DMA, mode 5 Ultra DMA

Interface

- ATA / ATAPI / SFF-8090 Rev. 5.4

Mémoire tampon

- 256 ko

Capacité des CD

- 650 Mo : (74 min)
- 700 Mo : (80 min)

Temps d'accès direct moyen

- CD-ROM : < 95 ms
- DVD-ROM : < 90 ms

Compatibilité pour la lecture

- Photo CD KODAK Session simple ou multisession
- CD Extra
- Video CD
- CD-R et CD-RW
- Disques DVD
- DVD-R, DVD+R
- DVD-RW et DVD+RW

Formats supportés

- DVD :
 - DVD-ROM (une ou deux couches)
 - DVD-R (y compris multi border), DVD+R (y compris multisession)
 - DVD-RW et DVD+RW
 - DVD-Video
 - DVD-Audio
- CD :
 - CD-ROM (XA)
 - Photo CD
 - CD-DA
 - CD-Text
 - CD Extra
 - CD-R, CD-RW
 - CD-I
 - Video CD
 - CD mixed mode

Configuration requise

- Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP

Mise à jour du "firmware"

- A l'aide de Flash tool (voir : www.philips.com/PCstuff)

Ensemble de commande

- Compatible MMC 3

Protection contre la poussière

- Mécanisme interne d'étanchéité à la poussière

Montage

- Vertical ou horizontal
- CD 8 cm à n'utiliser qu'à l'horizontal

Généralités

- Dimensions - L x H x P : 148 x 42 x 198 mm
- Consommation électrique : 5 V c.c. ±5 % / 12 V c.c. ±5 %, consommation moyenne 15 W
- Power safe mode
- Façade avant :
 - Trappe disque, voyant de fonctionnement, bouton Ejection / Fermeture, trou d'éjection d'urgence
- Façade arrière :
 - Sortie audio analogique, cavalier de sélection de mode Master ou Slave, Connecteur ATA-33 40 broches E-IDE, prise d'alimentation courant continu
- Température de fonctionnement / Humidité relative : 0 à 50° C / 20 à 90%
- Garantie : 2 ans

Remarque : Pilote non inclus, à commander séparément.

Philips EGP

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

R.C.S Nanterre B 402 805 527 - Imprimé en France - Juin 2003

www.philips.com/ce

