

Internes E-IDE CD-ReWriter Kit 24x 12x 40x



CDs brennen mit Ultra Speed Technologie

- Ultra Speed für 12-fach Wiederbeschreiben
- Brennt eine volle CD in weniger als 4 Minuten
- Thermo Balanced Writing für zuverlässiges Schreiben
- Buffer-Underrun Schutz mit Seamless-Link
- High-Speed Audio Extraction bis zu 40-fach
- Brenn-Software: Roxio EasyCD Creator 5
- 24x 12x 40x

EASY CD CREATOR
DirectCD



ULTRA

CDRW 2400
Series



2-Year Warranty

Microsoft
Windows 2000
Windows XP

Microsoft
Windows 95
Windows 98
Windows XP



Let's make things better.



PHILIPS

Internes E-IDE CD-ReWriter Kit

24x 12x 40x



Hardware Spezifikation

Geschwindigkeitsangaben

- Maximale Schreibgeschwindigkeit
- CD-R: bis zu 24x, max. 3600 KB/s
- CD-RW: bis zu 12x, max. 1800 KB/s

- Maximale Lesegeschwindigkeit
- bis 40X (alle Medien); 6.000 KB/s

Laufwerk-Schnittstelle, - Formfaktor

- E-IDE/ATAPI (MMC-2 Command-Set)
- Ultra-DMA 2 Modus wird unterstützt
- 5,25 Zoll, halbe Einbauhöhe

Datenpuffergröße (Cache)

- 8 MB

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows® XP/2000/ME/98/95 (OSR-2), Windows® NT 4.0 (ab SP-5), MAC® OS 10

Interaktives Installations-Tool

- Software-Lösung, die Sie einfach und interaktiv durch die Installation und Einstellung des CD-ReWriter Laufwerks führt und Ihr PC System optimal dazu einstellt

TBW: Thermo Balanced Writing

- Intelligente selbstlernende Schreib-Technologie für alle CD-R/RW Medien

Seamless Link Technologie

- verhindert den Schreibabbruch durch Puffer-Unterschreitung
- beseitigt die Konsequenzen des "Buffer-Underrun" - Problems

Optimierter Schreibvorgang

- Echtzeit-Steuerung des Schreib-Lasers für zuverlässige Schreibvorgänge (ROPC)

Schreibmodi

- TAO (Track at once), DAO (Disk at Once)
- Incremental Packet Writing (variabel & fest), CD/UDF kompatibel
- Multi-Session (MS), Session-at-Once (SAO)

Zugriffszeit

- <100 ms (40x), durchschnittlich

Staubschutz

- spezielle Laufwerksversiegelung

Schreib-Kompatibilität zu CD-Medien

- CD-R und CD-RW
- 74 und 80 Min. Medien (Philips High-Speed Medien empfohlen)
- 8cm CDs, les- und beschreibbar

Aufzeichnungsformat

- UDF und ISO 9660

Leistungsaufnahme

- DC +5V, +12V, max. 19W
- Integriertes Powermanagement OPC (Optimum Power Control)

Unterstützte CD-Formate

- alle derzeit aktuellen CD-Rom Formate

Einbaulage

- horizontal oder vertikal

Firmware Upgrades

- über Flash-Memory (im Internet: www.philips.com/pcstuff)

Front

- motorbetriebene Schublade, Kopfhörerausgang, Lautstärke-Einsteller
- LED-Anzeige für eingelegte CD und Betrieb
- Tasten für Eject/Close
- Notauswurf

Rückseite

- Analog und Digital Audio-Ausgang, Master/Slave Jumper (Steckbrücke)
- ATA-2 40-pol. E-IDE Anschluß, DC Stromversorgungsanschluß

Betriebsumgebung

- +5 bis 45°C, 8-80% rel. Luftfeuchtigkeit

Brenner-Software im Lieferumfang

- ROXIO Easy CD Creator 5 und DirectCD

Garantie

- 24 Monate



12-fach Ultra Speed auf wiederbeschreibbaren Medien

Dank der Ultra Speed Technologie ist das Wiederbeschreiben von CD-RW Medien in bis zu 12-facher Geschwindigkeit möglich. Damit ist eine CD-RW ein idealer Ersatz der Diskette mit einem Vielfachen an Speicherplatz.




Nie wieder verbrannte Rohlinge durch Seamless Link

Dank der implementierten Seamless-Link Technologie bietet das Gerät softwareunabhängig einen Schutz vor der Puffer-Unterschreitung.

TBW: Thermo Balanced Writing

Diese Technologie sorgt für bestmögliche Schreib-Ergebnisse auf allen verwendeten CD-R/RW Medien.



Brennen Sie ihre individuellen CDs selbst

Brennen Sie Ihre MP3 Compilations/Audio-CDs und archivieren Sie Ihre wichtigen Daten wie Videos und persönlichen Dateien. CDs gehören zu den zuverlässigsten, derzeit verfügbaren Datenträger.



Video-gestützte Installations-Software

Diese einzigartige Software führt Sie Schritt-für-Schritt durch die Installation Ihres CD-ReWriter Laufwerks. Die einzelnen Schritte werden hierbei der Konfiguration Ihres PCs angepasst und das System entsprechend optimiert und eingestellt.



Sichern Sie Ihre Daten

Ihre Daten individuellen Daten sichern Sie auf Dekaden auf einer CD. CDs gehören zu den sichersten Backupmedien der heutigen Zeit.



Lieferumfang

- Laufwerk PCRW2412
- Installationanleitung plus CD
- CD-Brenn-Software Roxio
- 1x CD-R + 1x CD-RW Medium
- Audio-Kbel
- Schrauben-Set (4 Stk)

Änderungen und Ergänzungen jederzeit vorbehalten
www.philips.com/pcstuff / www.philips.de
All trademark acknowledged.
Copyright ©2002 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Produkt EAN: 87 10101 699660

Let's make things better.



PHILIPS