

PCRW4012
Graveur CD-RW interne
40x 12x 48x



Technologie avancée pour enregistrement haute vitesse

- *Vitesse d'enregistrement ultra rapide et vitesse d'enregistrement très rapide de 12x*
- *Extraction audio jusqu'à 48x*
- *Technologie Thermo Balanced Writing (TBW) pour une qualité d'écriture optimale*
- *Technologie Seamless Link pour une protection contre les erreurs de "buffer underrun"*
- *Gravure d'un CD en moins de 3 minutes*

nero5
BURNING ROM



ULTRA

CDRW4000
Series



2-Year Warranty



Faisons toujours mieux.



PHILIPS

Graveur CD-RW interne



Caractéristiques techniques

Vitesses maximum

- Ecriture CD : 40x 6 000 ko/s
- Réécriture CD : 12x 1 800 ko/s
- Lecture CD : 48x 7 200 ko/s

Interface

- E-IDE / ATAPI (Ultra DMA 2)

Mémoire tampon

- 4 Mo

Capacité des CD

- Jusqu'à 700 Mo

Temps d'accès direct moyen

- <125msec.

Compatibilité pour la lecture

- Tous les formats courants de CD ; CD-Recordable et CD-ReWritable

Compatibilité pour l'écriture

- CD-Recordable et CD-ReWritable

Formats supportés

- CD Audio, CD-ROM (XA), CD-Bridge, CD-Text, CD-I, Video-CD, CD-Extra

Méthodes d'écriture

- Enregistrement Track at once (TAO) et Disc at once (DAO)
- Multisession (MS), Session at once (SAO)
- Enregistrement par paquets fixes et variables, compatible CD-UDF

Configuration requise

- Windows® 95 (OSR 2.0 ou supérieur), Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 Professionnel, Windows NT® Workstation 4.0 (Service Pack 5 ou supérieur), Windows® XP, MAC® OS X

Vidéo d'installation interactive

- Installation simplifiée ! Un CD d'installation interactif pas à pas exclusif vous montre le chemin. Réglage automatique de votre système pour des performances optimales

Mise à jour du "firmware"

- A l'aide de Flash tool (voir : www.philips.com/PCstuff)

Ensemble de commande

- Compatible MMC 3

Protection contre la poussière

- Mécanisme interne d'étanchéité à la poussière

Montage

- Vertical ou horizontal

Type de média en écriture

- CD-R et CD-RW
- Supporte les disques de 74 et 80 minutes (médiats Philips haute qualité recommandés pour l'écriture en vitesse rapide)
- Possibilité d'utiliser des CD 8 cm pour les fonctions de lecture et d'écriture (en position horizontale exclusivement)

Format d'enregistrement

- UDF et ISO 9660

Consommation électrique

- 5V / 12V c.c., consommation 16 W

Contrôle de la puissance du laser

- OPC (contrôle optimal de puissance) intégré

Façade avant

- Trappe disque, prise casque, contrôle du volume, voyant de fonction, bouton Ejection / Fermeture, trou d'éjection d'urgence

Façade arrière

- Sortie audio analogique, sortie audio numérique, cavalier de sélection du mode Master ou Slave, Connecteur ATA-2 40 broches E-IDE, prise d'alimentation courant continu

Température de fonctionnement / Humidité relative

- 5 à 45° C / 8 à 80%

Logiciels fournis

- Logiciel NERO 5 avec Packet CD par AHEAD


Garantie

- 2 ans (échange)



Vitesse d'enregistrement CD ultra rapide et de 12x sur CD-RW

Vitesse d'enregistrement CD-R ultra rapide jusqu'à 40x. Vitesse d'écriture CD-RW de 12x, remplace la capacité de votre disquette (1,44 Mo) par celle d'un CD (jusqu'à 550 Mo) sur tous les disques CD-RW courants disponibles.




Protection contre le "buffer underrun" par la technologie Seamless Link

La technologie Seamless Link protège contre les risques de "buffer underrun" en gérant automatiquement la mémoire tampon du graveur. Gain de temps et d'argent.

Technologie d'écriture TBW (Thermo Balanced Writing)

La technologie TBW analyse la qualité des supports d'enregistrement et adapte la technique d'écriture afin de réduire le risque d'erreur. Ainsi, vous pouvez enregistrer en vitesse maximale.



Créez vos propres CD

Compiliez vos fichiers MP3, pistes audio et vidéo en quelques minutes seulement. Déplacements des enregistrements par simple cliquer / glisser. Créez des CD à partir de fichiers MP3. Créez vos CD en quelques minutes, en toute simplicité.



Vidéo d'installation interactive

Installation simplifiée ! Un CD d'installation interactif pas à pas exclusif vous montre le chemin. Réglage automatique de votre système pour des performances optimales.



Sauvegardez sur CD vos fichiers importants

Mettez en sécurité vos fichiers importants pour des décennies. Le CD est le support de stockage existant le plus fiable et le plus compatible. C'est sûr, simple et rapide.



Contenu de la boîte

- Graveur PCRW4012
- CD contenant un outil d'installation et logiciel de gravure CD
- Guide d'installation
- Disque CD-R vierge
- Câble audio
- 4 vis pour le montage

<http://www.philips.com/PCstuff>

Marques enregistrées

Copyright ©2002 Philips Electronics NV

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

R.C.S Nanterre B 402 805 527 (Imprimé en France - Septembre 2002)

Faisons toujours mieux.



PHILIPS