



飞利浦
便携式 DVD 播放器

17.8 厘米 (7 英寸) 液晶
3 小时播放
模拟电视

PD7007



随时随地欣赏您喜爱的电视节目和 DVD 影片

只需简单设置

通过 PD7007 便携式 DVD 播放机上的内置电视接收器，您可以观看免费的电视节目。无论身在何处，您都可在 7 英寸 TFT 液晶屏上尽情欣赏影片、音乐和照片。



随时随地播放您喜爱的影片、音乐和照片

- DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD 兼容
- DivX 认证意味着标准的 DivX 视频播放
- MP3-CD、CD 和 CD-RW 播放
- 查看图片光盘中的 JPEG 图像

实时享受便携式电视娱乐

- 17.8 厘米 (7 英寸) TFT 彩色液晶显示屏，16:9 宽屏幕格式
- 实时观看免费接收的电视播放
- PAL/NTSC 兼容
- 易于安装和自动频道搜索

额外的触控钮带给您更多方便

- 一块内置电池可支持长达 3 小时的播放 *
- 包含交流变压器、车载套件和 AV 线缆

PHILIPS

便携式 DVD 播放器
17.8 厘米 (7 英寸) 液晶 3 小时播放, 模拟电视

PD7007/93

产品亮点

18 厘米 (7 英寸) TFT 彩色液晶显示屏 (16:9)



彩色液晶显示屏让图像栩栩如生, 它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。**16:9** 宽屏幕宽高比普遍适用于高清数字电视。原始 **16:9** 宽高比意味着视频图像的顶部和底部没有黑条; 也不需要更改画面格式以适合不同的屏幕尺寸, 不会因画面缩放而影响画质。

DVD、DVD+/-RW、(S)VCD 和 CD



飞利浦便携式 DVD 播放器与市场上的大多数 DVD 和 CD 光盘兼容。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 和 CD - 均可在此 DVD 播放器上播放。DVD+/-R 是一个名词缩写, 它指的是接受两种普通的可录制 DVD 格式的 DVD 驱动器。同样, DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。

MP3-CD、CD 和 CD-RW 播放



MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术, 很大的数字音乐文件最多可压缩 10

倍, 而不会显著降低音频质量。单张 CD 可以存储长达 10 小时音乐。

查看图片光盘中的 JPEG 文件



播放保存在光盘上的 JPEG 照片。随心所欲地重温与家人和好友在一起的温馨时刻!

通过 DivX 认证

有了 DivX® 支持, 您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频, 包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术, 它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘、USB 存储设备及其它存储卡等媒体上, 以便在您的 DivX 认证® 飞利浦设备上播放。

DivX



DOLBY DIGITAL



PICTURE CD

MP3-CD PLAYBACK



规格

图片 / 显示

- 显示屏类型: LCD TFT
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 7 英寸
- 分辨率: 480 (宽) x 234 (高) x 3(RGB)

声音

- 输出功率: 250mW RMS (内置扬声器)
- 输出功率 (RMS): 10mW RMS (耳机)
- 信噪比: >80dB (耳机), >62dB (内置扬声器)

视频播放

- 播放媒介: DVD, DVD+RW, DVD+R, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 重放, 随机播放, 慢退, 慢进, 缩放, 断点续播
- 光盘播放系统: NTSC, PAL
- 压缩格式: Divx

音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3
- 播放媒介: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 支持文件系统: ISO-9660, Joliet
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps

连接

- AV 输出: 复合 (CVBS) x1
- 直流输入: 9 伏, 0.8 安
- 耳机插孔: 1 个 3.5 毫米立体声耳机
- 电视连接: 天线插孔

便利性

- 电池充电显示灯
- 防震

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: UHF, VHF
- 视频播放: NTSC, PAL (所有版本), SECAM

附件

- 交流 / 直流变压器: 直流输入 9V 0.8A; 100-240V, 50/60Hz
- 线缆: 1 x AV 电缆
- 车载套件: 点烟座适配器, 12 伏直流
- 随附的附件: 高空天线
- 遥控器: AY5529
- 用户手册: 简体中文

功率

- 电池类型: 内置电池
- 电池续航时间: 长达 3 个小时 *

尺寸

- 主纸箱尺寸 (宽 x 高 x 厚): 262 x 272 x 284 毫米
- 外箱数量: 3
- 外箱重量: 5.1 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 274 x 254 x 84 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 210 x 39 x 178 毫米
- 产品重量: 1 千克
- 包装类型: D-box



发行日期 2014-03-13

版本: 1.1.3

12 NC: 8670 000 61978
EAN: 69 23410 70373 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标, 并在授权下使用。

* 充电电池的充电周期次数有限, 最终难免需要更换。电池使用寿命和充电周期次数因使用情况和设置而有所不同。

* 电池使用寿命因使用情况和设置而异。

* 电池支持的播放时间为近似时间, 因具体情况而异。要优化电池寿命, 用户应将 LCD 背光调至最低亮度, 连接耳机 (而非内置扬声器) 并以中等音量收听, 且应在室温下使用产品。