



Philips
DVD player portabil

LCD digital 23 cm/9"
Timp de redare 6 h

PD9060



Calitate superioară a imaginii

cu LCD cu densitate ridicată (800x480) a pixelilor

Bucurați-vă de filme și multe altele în mișcare cu playerul DVD portabil Philips PD9060. Ecranul LCD digital color de 9"/23cm aduce imaginile la viață. Afișați și partajați fotografiile digitale cu ușurință. Ușor și compact, cu până la 6 ore de redare.



Redați filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor

- Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
- Certificat DivX pentru redare video DivX standard
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii

Afișare simplă a fotografiilor digitale

- Afișaj LCD de 22,9 cm (9") de înaltă densitate (800x480 pixeli)
- Ecran pivotant 180 de grade pentru o mai mare flexibilitate la vizionare
- Afișați fotografii și prezentări de diapozitive cu fotografii
- Vizualizați fotografiile direct de pe carduri de memorie, DVD-uri și CD-uri

Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.

- Bucurați-vă de redare non-stop până la 6 ore*
- Slot pentru card SD/SDHC pentru redare de muzică, fotografii și clipuri video
- Luminozitatea este ajustată automat, în funcție de luminozitatea ambientală
- Suport auto inteligent pentru utilizare ușoară

PHILIPS

Repere

Ecran pivotant 180 de grade




Ecranul pivotează la 180° pentru a vă oferi unghiul optim pentru vizionarea filmelor și a fotografiilor. Rotiți ecranul sau reglați-l în sus și în jos pentru a elimina distorsiunile și a obține cel mai bun unghi de vizionare.

Afișaj LCD HD de 22,9 cm (9")



Ecranul LCD de înaltă rezoluție (800 x 480 pixeli) dă viață imaginilor, afișând fotografiile dvs. prețioase, filmele și muzica preferată cu aceleași detalii bogate și culori vibrante din lumea reală, precum fotografiile tipărite la calitate ridicată.

Afișarea fotografiilor



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și distracția afișării fotografiilor digitale în format de prezentare diapositive. Pur și simplu introduceți discul, cardul de

memorie sau dispozitivul de stocare USB în player și fotografiile dvs. digitale vor fi redate direct pe dispozitiv. Acum puteți retrăi momentele preferate cu familia și prietenii ori când doriți!

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

Suport auto inteligent



Pentru a vă bucura de divertisment în timpul deplasărilor, de ce să nu vă luați cu dvs. DVD playerul portabil de acasă? Un sistem unic de montare în mașină asigură utilizarea ușoară, folosind un braț de fixare și eliberare rapidă care facilitează extragerea când playerul nu este utilizat. Vă puteți lua DVD playerul cu dvs., lăsând în mașină numai suportul.

Redare până la 6 ore de filme



Acest player Philips este livrat cu o baterie reîncărcabilă compactă integrată pentru funcționare extinsă. Până la 6 ore de redare continuă de filme, fotografii și muzică pot fi obținute cu o singură încărcare. Doar conectați cablul de alimentare pentru a reîncărca playerul - este atât de simplu.

Certificat DivX

Cu suport DivX®, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailer și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și discuri înregistrabile DVD, unități de stocare USB și alte carduri de memorie pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Certified®.

SmartBright

SmartBright este o caracteristică inovatoare implementată de Philips, care implică un senzor incorporat pentru ajustarea setărilor de afișare. Astfel, veți beneficia de o experiență de vizionare perfectă, un consum de energie redus și o durată de viață prelungită a monitorului, eliminând totodată oboseala ochilor rezultată din contrastul între ecranul luminos și camera întunecată, sau ecranul prea întunecat și camera luminoasă. Toate acestea, fără a vă mai deranja să reglați manual luminozitatea ecranului, atunci când condițiile de iluminare din cameră se modifică.



Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 9 inch / 23 cm
- Rezoluție: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RGB)
- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie

Sunet

- Putere de ieșire: 600 mW RMS (difuzoare integrate)
- Putere de ieșire (RMS): 5 mW RMS (câști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (câști), >62 dB (boxe interne)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Zoom, Reluare redare de la oprire
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio

- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
- Rată de biți WMA: 32 - 192 kbps
- Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

Conectivitate

- Intrare CC: 9 V, 1,5 A
- Jack pentru câști: 2 câști stereo 3,5 mm
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- Slot pentru card SD/MMC: Slot pentru card SD/SDHC

Confort

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri

Accesorii

- Adaptor CA/CC: CC 9 V, 1,5 A, 110-240 v, 50/60 Hz
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Telecomandă: Telecomandă subțire AY5509
- Cabluri: 1 x cablu AV
- Manual de utilizare: Multilingv
- Suport auto inteligent

Alimentare

- Tip de baterie: Baterie încorporată
- Durata de utilizare a bateriei: Până la 6 ore*

Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 225 x 295 x 280 mm
- Cantitate box: 3
- Greutate box: 5,9 kg
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 272 x 285 x 70 mm
- Dimensiuni produs (L x l x A): 238 x 32 x 175 mm
- Greutate produs: 1,2 kg
- Tip ambalaj: D-box



Data apariției 2017-04-06

Versiune: 1.1.3

12 NC: 8670 000 59227
EAN: 87 12581 52056 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.

* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

* Bateriile reincărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viață a bateriei și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.

* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.

* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcție de starea aplicației. Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a ecranului LCD, să se conecteze la câști (nu la difuzoare încorporate), să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la temperatura camerei.