


Philips
Lecteur de DVD portable



PET1030



Écran pivotant et affichage flexible

avec cet écran LCD haute résolution de 26 cm

Visionnez vos films sur le lecteur de DVD portable Philips PET1030 doté d'un écran LCD de 26 cm et pivotant à 180°. Partagez également vos vidéos préférées avec vos amis grâce au logement pour carte mémoire et au connecteur USB 2.0. Fourni avec sa housse de transport.

Tout l'univers des produits nomades

- Lecture de DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et vidéos MPEG-4
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD

Visualisation optimale en toutes circonstances

- Zero Bright Dot™ pour une qualité d'image optimale
- Écran LCD TFT 10,2" haute résolution pour un confort visuel exceptionnel
- Profitez de films au format 16/9
- Enceinte stéréo haute qualité intégrée

Convivialité maximale

- Écran pivotant à 180° pour un affichage flexible amélioré
- Jusqu'à 4 heures de lecture avec la batterie rechargeable*
- Connecteur USB 2.0 et logement pour carte SD
- Housse de voyage incluse

PHILIPS
sense and simplicity

Points forts

Lecture de DVD/DivX® et MPEG-4

Profitez de vos vidéos encodées en DivX® dans votre salon. Le format DivX® est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX® sur les lecteurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

Zero Bright Dot™

Bénéficiez d'images de très haute qualité, exemptes de défauts. Les écrans LCD présentent généralement des imperfections, appelés « points brillants » par les spécialistes du secteur. Ceux-ci étaient considérés auparavant comme un mal inévitable lié au processus de fabrication des écrans LCD, mais Philips ne l'entend pas de cette oreille. En effet, nous appliquons une tolérance zéro pour les points brillants lors de la fabrication grâce à des procédures strictes en matière de contrôle de la qualité des lecteurs de DVD portables. Nos

lecteurs de DVD portables intègrent la technologie Philips Zero Bright Dot™ afin de garantir une qualité d'image irréprochable.

USB 2.0 et logement pour carte SD

Profitez d'une vitesse de transfert élevée pour vos photos, vidéos et fichiers musicaux MP3 grâce au port USB 2.0. Vous pouvez également disposer d'une mémoire plus importante pour stocker vos photos, vidéos et fichiers musicaux MP3 sur votre lecteur de DVD portable en insérant une carte SD dans le logement intégré prévu à cet effet.



Caractéristiques

Image/affichage

- Type d'écran: LCD TFT
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Diagonale verrière (po): 10,2 pouce
- Résolution: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RVB)
- Luminosité: 200 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 250:1
- Zone de visualisation efficace: 222,0 X 133,2 mm
- Pas de masque: 0,1905 x 0,1905 mm (l x H)
- Temps de réponse (standard): 30 ms

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Lecture vidéo

- Support de lecture: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, SVCD, CD vidéo, CD, CD-R/CD-RW, CD-MP3, WMA, Picture CD
- Modes de lecture des disques: Affichage à l'écran, Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Répétition, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Ralenti avant, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
- Formats de compression: DivX, MPEG-4

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW, CD-WMA
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s

Connectivité

- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Entrée CC: 9~12 V
- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Prise pour casque: Casque stéréo 3,5 mm
- Autres connexions: Sortie S-Vidéo

Convivialité

- Résistant aux chocs
- Indicateur de charge de la batterie

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: Entrée CC 9~12 V ; 110-240 V, 50/60 Hz
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Télécommande: AY5507 télécommande compacte
- Câbles: 1 câble A/V, 1 câble S-vidéo
- Mode d'emploi: 16 langues
- Accessoires fournis: Câble S-Vidéo, Housse de voyage

Dimensions

- Dimensions du carton principal: 450 x 307 x 361 mm
- Nombre de cartons: 3
- Poids du carton principal: 9,7 kg
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 336 x 282 x 145 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 270 x 32 x 188 mm
- Poids du produit: 1,3 kg



Date de publication
2011-10-19

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 29925
EAN: 87 12581 33432 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com