

飞利浦  
具有 Zero Bright Dot™  
屏幕的便携式 DVD 播放机

10.2 英寸宽屏液晶显示屏



PET1030



## 旋转屏幕，自由视角

具有 10.2" 高清 LCD 显示屏

使用具有 10.2 英寸 LCD 显示屏与 180 度旋转屏幕的飞利浦 PET1030 便携式 DVD 播放机随时随地欣赏电影。另外，播放机上配备的存储卡插槽和 USB2.0 连接器使您可以与伙伴们一起分享心仪的影片。随附智能车载装置

### 随时陶醉于 AV 娱乐中

- 播放 DVD、DVD+/-R 和 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 电影
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- 通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

### 随时随地享受完美视觉效果

- Zero Bright Dot™ 屏幕可实现无可挑剔的屏幕质量
- 高分辨率 10.2 英寸 TFT 液晶显示屏带给您绝佳的视觉体验
- 以 16:9 宽屏幕格式欣赏电影
- 内置高品质立体声扬声器

### 无与伦比的便利性

- 180 度旋转屏幕提供更自由的观赏视角
- 使用充电电池可播放长达 4 小时\*
- 智能车载装置简单易用
- USB 2.0 连接器与 SD 存储卡插槽

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 播放 DVD、DivX 和 MPEG4




借助 DivX® 支持，您可以舒适地在客厅中享受 DivX® 编码的视频。DivX® 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，让您可以将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW、存储卡及 DVD-video 等介质中。DivX® CD 可以在选定的 DVD 播放机、DVD 录像机和家庭影院系统上播放。

### Zero Bright Dot™ 屏幕

在液晶显示屏上欣赏毫无空白亮点缺陷的至高品质影像。液晶显示屏通常都存在某些缺陷，液晶行业称之为“坏点”。为数有

限的坏点曾一度被认为是液晶屏批量生产必然带来的负面效应。通过采用飞利浦便携式 DVD 播放机的严格质量控制流程，我们生产的液晶显示屏的对坏点实现了“零容忍”。精心选择符合飞利浦 Zero Bright Dot™ 标准的便携式 DVD 播放机，一流屏幕质量有保证。

### 智能车载装置



要随时享受娱乐时光，何不在路途中带上您的便携式 DVD 播放机？独特的车载装置系统可确保使用的方便性，随附快速释放杆，便于您在不使用时轻松移除播放机。

您可以将本装置留在车内，只让便携式 DVD 播放机陪伴您自在周游。

### USB 2.0 和 SD 卡插槽



享受 USB 2.0 带来的便利吧，您可以更加轻松快速地传输照片、视频和 MP3 音乐文件。在内置 SD 卡插槽中插入 SD 卡，您就可以在便携式 DVD 播放机中存储更多照片、视频和 MP3 音乐文件，体验额外容量带来的便利，享受随心所欲存储文件的乐趣。



# 规格

## 图片 / 显示

- 显示屏类型: LCD TFT
- LCD 面板类型: 防眩偏振
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 10.2 英寸
- 分辨率: 800 (宽) x 480 (高) x3 (RGB)
- 亮度: 200 堪 / 平方米
- 对比度 (标准): 250:1
- 有效显示区: 222.0x133.2 毫米
- 像素间距: 0.1905 (宽) x 0.1905 (高) 毫米
- 响应时间 (标准): 30 毫秒

## 音响

- 输出功率: 250mW RMS (内置扬声器)
- 输出功率 (RMS): 10mW RMS (耳机)
- 信噪比: >80dB (线路输出), >76dB (耳机), >62dB (内置扬声器)

## 视频播放

- 播放媒介: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Picture CD
- 光盘播放模式: OSD, A-B 重放, 视角, 光盘菜单, 快退, 快进, 重放, 随机播放, 慢退, 慢进, 缩放
- 光盘播放系统: NTSC, PAL
- 压缩格式: Divx, MPEG4

## 音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA
- 播放媒介: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- 支持文件系统: ISO-9660, Joliet
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- WMA 比特率: 32 - 192 kbps

## 连接

- 音频输出 - 数字: 同轴 (cinch)
- 直流输入: 9~12V
- AV 输出: 复合 (CVBS) x1
- AV 输入: 复合 (CVBS) x1
- 耳机插孔: 3.5 毫米立体声耳机
- 其它接口: S-Video 输出

## 方便

- 防震
- 电池充电显示灯

## 附件

- 交流 / 直流变压器: 直流输入 9~12V; 110-240v, 50/60 Hz
- 车载套件: 点烟座适配器, 12 伏直流
- 遥控器: AY5507 纤巧遥控器
- 电缆: A/V 电缆 x1, S-video 电缆 x1
- 用户手册: 简体中文 / 英文
- 随附配件: S-video 电缆
- 智能车载装置: 1 件

## 尺寸

- 主纸箱尺寸 (宽 x 高 x 厚): 450 x 307 x 361 毫米
- 外箱重量: 9.7 千克
- 外箱数量: 3
- 包装类型: D-box
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 336 x 282 x 145 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 270 x 32 x 188 毫米
- 产品重量: 1.3 千克



发行日期 2009-06-10

版本: 1.0.6

12 NC: 8670 000 32003  
EAN: 87 12581 34906 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)