

Philips  
Lecteur de DVD portable  
avec écran Zero Bright  
Dot™

Écr. large LCD 25,9 cm (10,2")

PET1031



## Écran pivotant et affichage flexible

Jusqu'à 5 heures de lecture

Visionnez vos films sur le lecteur de DVD portable Philips PET1031 doté d'un écran LCD 26 cm et pivotant à 180°. Partagez également vos vidéos préférées avec vos amis grâce au logement pour carte SD et au connecteur USB 2.0. Fourni avec sa housse de transport.

### Entrez dans l'univers des produits audio/vidéo nomades

- Lecture de DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et vidéos MPEG-4
- DivX Ultra pour une lecture améliorée des fichiers multimédias DivX
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD

### Visualisation optimale en toutes circonstances

- Zero Bright Dot™ pour une qualité d'image optimale
- Écran LCD TFT 10,2 pouces haute résolution pour un confort visuel exceptionnel
- Profitez de films au format 16/9
- Enceintes stéréo haute qualité intégrées

### Simplicité d'utilisation maximale

- Bénéficiez de 5 heures de lecture en continu\*
- Écran pivotant à 180° pour un affichage flexible amélioré
- Connecteur USB 2.0 et logement pour carte SD
- Housse de voyage incluse

# PHILIPS

## Points forts

### Lecture de DVD, DivX et MPEG4

Profitez de vos vidéos encodées en DivX® dans votre salon. Le format DivX® est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX® sur les lecteurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

### Partage de Picture CD (JPEG)

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez

dorénavant profiter de vos contenus vidéo où que vous soyez.


### Zero Bright Dot™

Bénéficiez d'images de très haute qualité, exemptes de défauts. Les écrans LCD présentent généralement des imperfections, appelés « points brillants » par les spécialistes du secteur. Ceux-ci étaient considérés auparavant comme un mal inévitable lié au processus de fabrication des écrans LCD, mais Philips ne l'entend pas de cette oreille. En effet, nous appliquons une tolérance zéro pour les points brillants lors de la fabrication grâce à des procédures strictes en matière de contrôle de la qualité des lecteurs de DVD portables. Nos

lecteurs de DVD portables intègrent la technologie Philips Zero Bright Dot™ afin de garantir une qualité d'image irréprochable.

### USB 2.0 et logement pour carte SD

Profitez d'une vitesse de transfert élevée pour vos photos, vidéos et fichiers musicaux MP3 grâce au port USB 2.0. Vous pouvez également disposer d'une mémoire plus importante pour stocker vos photos, vidéos et fichiers musicaux MP3 sur votre lecteur de DVD Philips en insérant une carte SD dans le lecteur intégré prévu à cet effet.



# Caractéristiques

## Image/affichage

- Type d'écran: LCD TFT
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Diagonale dalle (pouces): 10,2 pouces
- Résolution: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RVB)
- Luminosité: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 250:1
- Zone de visualisation efficace: 222 x 133,2 mm
- Pas de masque: 0,1905 x 0,1905 mm (l x H)
- Temps de réponse (standard): 30 ms

## Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

## Lecture vidéo

- Support de lecture: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, SVCD, CD vidéo, CD, CD-R/CD-RW, CD-MP3, WMA, Picture CD
- Modes de lecture de disques: Affichage à l'écran, Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Répétition, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Ralenti avant, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
- Formats de compression: DivX, MPEG-4

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW, CD-WMA
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s

## Connectivité

- Entrée CC: 9~12 V
- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Prise pour casque: Casque stéréo 3,5 mm x 2
- Logement pour carte SD/MMC: Logement pour carte SD
- USB
- Autres connexions: Sortie vidéo composantes entrelacée, Sortie S-Vidéo

## Praticité

- Résistant aux chocs
- Indicateur de charge de la batterie

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC: Entrée CC 9~12 V ; 110-240 V, 50/60 Hz
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Télécommande: AY5507 télécommande compacte
- Câbles: 1 câble A/V, 1 câble S-vidéo, 1 câble composantes
- Mode d'emploi: 16 langues
- Accessoires fournis: Câble S-Vidéo, Câble vidéo composantes, Housse de voyage

## Puissance

- Autonomie des piles: Jusqu'à 5 heures
- Type de batterie: Batterie intégrée

## Dimensions

- Dimensions du carton principal: 355 x 308 x 460 mm
- Nombre de cartons: 3
- Poids du carton principal: 9 kg
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 336 x 282 x 145 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 270 x 32 x 188 mm
- Poids du produit: 1,3 kg



Date de publication  
2014-02-19

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 37405  
EAN: 87 12581 39866 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)