

飞利浦
便携式 DVD 播放机

PET1031



旋转屏幕，自由视角

长达 5 小时的播放时间

使用具有 10.2 英寸 LCD 显示屏与 180 度旋转屏幕的飞利浦 PET1031 便携式 DVD 播放机，您可以随时随地欣赏电影。另外，您可以通过播放机上配备的 SD 卡插槽和 USB2.0 连接器与伙伴们一起分享心仪的影片。随附车载套件。

随时陶醉于 AV 娱乐中


- 播放 DVD、DVD+/-R 和 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 电影
- DivX® Ultra 可增强 DivX® 媒体文件的播放效果
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- 通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

随时随地享受完美视觉效果

- Zero Bright Dot™ 屏幕可实现无可挑剔的屏幕质量
- 高分辨率 10.2 英寸液晶显示屏带给您绝佳的视觉体验
- 以 16:9 宽屏幕格式欣赏电影
- 内置高品质立体声扬声器

无与伦比的便利性

- 享受长达 5 小时的不间断影音播放*
- 180 度旋转屏幕提供更自由的观赏视角
- USB 2.0 连接器与 SD 存储卡插槽
- 智能车载装置简单易用



PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- 显示屏类型: LCD TFT
- LCD 面板类型: 防眩偏振
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 10.2 英寸
- 分辨率: 800 (宽) x 480 (高) x3 (RGB)
- 亮度: 200 堪 / 平方米
- 对比度 (标准): 250:1
- 有效显示区: 222.0x133.2 毫米
- 像素间距: 0.1905 (宽) x 0.1905 (高) 毫米
- 响应时间 (标准): 30 毫秒

音响

- 输出功率: 250mW RMS (内置扬声器)
- 输出功率 (RMS): 10mW RMS (耳机)
- 信噪比: >80dB (线路输出), >76dB (耳机), >62dB (内置扬声器)

视频播放

- 播放媒介: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Picture CD
- 光盘播放模式: OSD, A-B 重放, 视角, 光盘菜单, 快退, 快进, 重放, 随机播放, 慢退, 慢进, 缩放
- 光盘播放系统: NTSC, PAL
- 压缩格式: Divx, MPEG4

音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA
- 播放媒介: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- 支持文件系统: ISO-9660, Joliet
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- WMA 比特率: 32 - 192 kbps

连接

- 直流输入: 9~12V

- AV 输出: 复合 (CVBS) x1
- 耳机插孔: 3.5 毫米立体声耳机
- SD/MMC 存储卡插槽
- USB
- 其它接口: 隔行复合视频输出, S-Video 输出

方便

- 防震
- 电池充电显示灯

附件

- 交流 / 直流变压器: 直流输入 9~12V ; 110-240v, 50/60 Hz
- 车载套件: 点烟座适配器, 12 伏直流
- 遥控器: AY5507 纤巧遥控器
- 电缆: A/V 电缆 x1, S-video 电缆 x1, 分量电缆 x1
- 用户手册: 英语
- 随附配件: S-video 电缆, 分量视频电缆
- 智能车载装置: I 套

电源

- 电池类型: 内置电池

尺寸

- 主纸箱尺寸 (宽 x 高 x 厚): 350 x 305 x 460 毫米
- 外箱数量: 3
- 外箱重量: 9 千克
- 包装类型: D-box
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 336 x 282 x 145 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 270 x 32 x 188 毫米
- 产品重量: 1.3 千克

产品集锦

播放 DVD/DivX® 和 MPEG4

借助 DivX® 支持, 您可以舒适地在客厅中享受 DivX® 编码的视频。DivX® 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术, 让您可以将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW、存储卡及 DVD-video 等介质中。DivX® CD 可以在选定的 DVD 播放机、DVD 录像机和家庭影院系统上播放。

分享照片 CD (JPEG)

多格式播放能力使您可以随时欣赏图片, 播放大部分的光盘格式, 以获得最大的光盘兼容性和观看愉悦。

Zero Bright Dot™ 屏幕

在液晶显示屏上欣赏毫无空白亮点缺陷的至高品质影像。液晶显示屏通常都存在某些缺陷, 液晶行业称之为“坏点”。为数有限的坏点曾一度被认为是液晶屏批量生产必然带来的负面效应。通过采用飞利浦便携式 DVD 播放机的严格质量控制流程, 我们生产的液晶显示屏的对坏点实现了“零容忍”。精心选择符合飞利浦 Zero Bright Dot™ 标准的便携式 DVD 播放机, 一流屏幕质量有保证。

USB 2.0 和 SD 卡插槽

享受 USB 2.0 带来的便利吧, 您可以更加轻松快速地传输照片、视频和 MP3 音乐文件。在内置 SD 卡插槽中插入 SD 卡, 您就可以在便携式 DVD 播放机中存储更多照片、视频和 MP3 音乐文件, 体验额外容量带来的便利, 享受随心所欲存储文件的乐趣。

智能车载装置

要随时享受娱乐片刻, 何不在路途中带上您的便携式 DVD 播放机? 独特的车载装置系统确保了安全和易用性, 随附快速释放杆, 便于您在不使用时轻松移除播放机。您可以将本装置留在车内, 只让便携式 DVD 播放机陪伴您自在周游。



发行日期 2009-01-22

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38265
EAN: 87 12581 40535 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com