


Philips
DVD player portabil



PET1035



Ecran pivotant, vizionare flexibilă cu receiver TV digital integrat

Savurați filmele pe DVD playerul dvs. portabil Philips PET1030 cu afișaj LCD de 10,2" și un ecran pivotant la 180 de grade. În plus, împărtășiți filmele preferate prietenilor voștri, mulțumită slotului pentru card de memorie și conectorului USB 2.0. Este însoțit de o geantă de călătorie.

Pătrundeți în lumea divertismentului AV mobil

- Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Partajați imagini JPEG cu Picture CD

Încecați fenomenul televiziunii digitale interactive

- Suport DVB-T pentru posturile TV și radio digitale gratuite
- Ghid electronic de programe (EPG) pentru 7 zile
- Suport pentru funcțiile de Teletext și subtitrarea directă

Vizionare perfectă pretutindeni

- Ecran Zero Bright Dot™ pentru o calitate optimă a imaginii
- Ecran TFT LCD de 10,2" cu rezoluție înaltă pentru o vizionare excelentă

Pentru confort maxim

- Până la 4 ore de redare cu bateria* reîncărcabilă
- Sloturi pentru carduri USB și SD pentru fotografii și redare de muzică
- Geantă de călătorie inclusă

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Redare DVD, DivX și MPEG4

Cu această funcționalitate puteți savura filme codate cu algoritmul DivX® în confortul camerei de zi. Formatul media DivX® este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari (filme, trailer de filme și videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi redare pe anumite DVD playere, DVD recordere și sisteme Home Theater.

Suport DVB-T

Extindeți-vă experiența de divertisment și bucurați-vă de programele posturilor digitale - gratuit. Cu DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), puteți recepționa posturi TV și radio digitale gratuite din Europa. Semnalul este păstrat digital fără a fi trecut prin etape analogice, pentru păstrarea celei mai bune calități.

Ecran Zero Bright Dot™

Savurați imagini de calitate superioară fără pete albe supărătoare pe ecranul LCD. Acesta

afișează, de obicei, imperfecțiuni denumite de specialiști 'puncte luminoase'. Un anumit număr de puncte luminoase erau considerate un efect secundar inevitabil al producției în masă a ecranelor LCD. Grație procedurilor stricte de control al calității de la Philips utilizate pentru DVD playerele portabile, ecranele noastre LCD sunt produse cu toleranță zero pentru punctele luminoase. Aceste DVD playere portabile deosebite dispun de politica Zero Bright Dot™ de la Philips pentru a garanta calitatea optimă a ecranului.



Specificații

Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 10.2 inch
- Rezoluție: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RGB)
- Luminozitate: 200 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 250:1
- Zonă vizualizare efectivă: 222,0 X 133,2 mm
- Pixel pitch: 0,1905 (l) x 0,1905 (H) mm
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB (boxe interne)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: MPEG4, Divx

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Rată de biți WMA: 32 - 192 kbps
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

Conectivitate

- Intrare CC: 9 V
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

- Jack pentru căști: Căști stereo 3,5 mm
- Intrare AV: Compozit (CVBS) x1
- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Alte conexiuni: Ieșire S-Video, Ieșire video Component - Interlaced

Comoditate

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri

Tuner/Recepție/Transmisie

- DVB: DVB terestru *

Decodare video

- Raport lungime/lățime: 16:9, 4:3, 4:3 format scrisoare
- Recepție - Demodulare: COFDM 2K/8K, Compatibil MPEG-2 DVB, Rețea: MFN/SFN, QPSK

Accesorii

- Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V; 110-240 V, 50/60 Hz
- Cabluri: Cablu A/V x 1, cablu S-video x 1, cablu video Component x 1
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Telecomandă: Telecomandă subțire AY5506
- Manual de utilizare: 16 limbi
- Accesorii incluse: Antenă aeriană, Husă de călătorie

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x l x A): 270 x 32 x 188 mm
- Greutate produs: 1,5 kg
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 336 x 282 x 145 mm
- Dimensiuni Master carton: 297 x 361 x 450 mm
- Cantitate bax: 3
- Greutate bax: 9,7 kg
- Tip ambalaj: D-box



Data apariției 2011-10-19

Versiune: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31333
EAN: 87 12581 34438 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com