


Philips
Lecteur de DVD portable



PET1046



Écran pivotant et affichage flexible

avec récepteur de télévision numérique intégré

Visionnez vos films sur le lecteur de DVD portable Philips PET1046 doté d'un écran LCD 26 cm et pivotant à 180°. Partagez également vos vidéos préférées avec vos amis grâce au logement pour carte SDHC et au connecteur USB 2.0. Fourni avec sa housse de transport.

Entrez dans l'univers des produits audio/vidéo nomades

- Lecture de DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et vidéos MPEG-4
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD

Découvrez l'univers de la télévision interactive numérique

- Compatibilité DVB-T pour la radio et la télévision numériques gratuites
- Guide électronique de programmes 7 jours (EPG)
- Prise en charge de la fonction d'accès direct au télétexte et aux sous-titres

Simplicité d'utilisation maximale

- Bénéficiez de 6 heures de lecture en continu*
- Ports USB et logements pour carte SD, pour la lecture de photos et de musique
- Housse de voyage incluse

Visualisation optimale en toutes circonstances

- Écran LCD TFT 10,2 pouces haute résolution pour un confort visuel exceptionnel
- Zero Bright Dot™ pour une qualité d'image optimale

PHILIPS

Points forts

Lecture de DVD, DivX et MPEG4

Profitez de vos vidéos encodées en DivX® dans votre salon. Le format DivX® est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte

mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX® sur les lecteurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

Compatibilité DVB-T

Multipliez vos possibilités de divertissement et bénéficiez d'émissions numériques gratuites.

Grâce à la technologie DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, diffusion vidéo numérique - terrestre), vous pouvez suivre gratuitement des émissions de radio et de télévision numériques diffusées en Europe. Le signal, entièrement numérique, est dépourvu de tout segment analogique pour assurer la qualité de réception la plus élevée.



Caractéristiques

Image/affichage

- Type d'écran: LCD TFT
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Diagonale dalle (pouces): 10,2 pouces
- Résolution: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RVB)
- Niveau de contraste (standard): 250:1

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Lecture vidéo

- Support de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répétition, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Ralenti avant, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
- Formats de compression: MPEG-4, DivX

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet
- Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s

Connectivité

- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Entrée CC: 9 V
- Autres connexions: Sortie S-Vidéo, Sortie vidéo

- composantes entrelacée
- Prise pour casque: Casque stéréo 3,5 mm

Praticité

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

Tuner/Réception/Transmission

- TV numérique: DVB terrestre*

Décodage vidéo

- Format de l'image: 16/9, 4/3, 4/3 Letterbox
- Réception-Démodulation: COFDM 2K/8K, Compatible MPEG-2 DVB, Réseau : MFN/SFN, MDPQ

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: Entrée CC 9 V ; 110-240 V, 50/60 Hz
- Câbles: 1 câble A/V, 1 câble S-vidéo, 1 câble vidéo composantes
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Télécommande: Télécommande compacte AY5506
- Accessoires fournis: Antenne, Housse de voyage
- Mode d'emploi: Multilingue

Puissance

- Type de batterie: Batterie intégrée
- Autonomie des piles: Jusqu'à 6 heures*

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 270 x 32 x 188 mm
- Poids du produit: 1,5 kg
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 336 x 282 x 145 mm
- Dimensions du carton principal: 297 x 361 x 450 mm
- Nombre de cartons: 3
- Poids du carton principal: 9,7 kg



Date de publication
2017-04-07

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 50569
EAN: 87 12581 47042 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

* Windows Media et le logo Windows sont des marques, ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.