


Philips
DVD player portabil



PET1046



Ecran pivotant, vizionare flexibilă cu receiver TV digital integrat

Savurați filmele pe DVD playerul dvs. portabil Philips PET1046 cu afișaj LCD de 10,2" și un ecran pivotant la 180 de grade. În plus, împărtășiți filmele preferate prietenilor voștri, mulțumită slotului pentru card SDHC și conectorului USB 2.0. Este însoțit de o geantă de călătorie.

Pătrundeți în lumea divertismentului AV mobil

- Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Partajați imagini JPEG cu Picture CD

Încercați fenomenul televiziunii digitale interactive

- Suport DVB-T pentru posturile TV și radio digitale gratuite
- Ghid electronic de programe (EPG) pentru 7 zile
- Suport pentru funcțiile de Teletext și subtitrarea directe

Pentru confort maxim

- Bucurați-vă de redare non-stop până la 6 ore*
- Sloturi pentru carduri USB și SD pentru fotografii și redare de muzică
- Geantă de călătorie inclusă

Vizionare perfectă pretutindeni

- Ecran TFT LCD de 10,2" cu rezoluție înaltă pentru o vizionare excelentă
- Ecran Zero Bright Dot™ pentru o calitate optimă a imaginii

PHILIPS

Repere

Redare DVD, DivX și MPEG4

Cu această funcționalitate puteți savura filme codate cu algoritmul DivX® în confortul camerei de zi. Formatul media DivX® este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari (filme, trailer de filme și videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și

DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi redare pe anumite DVD playere, DVD recorder și sisteme Home Theater.

Support DVB-T

Extindeți-vă experiența de divertisment și bucurați-vă de programele posturilor digitale - gratuit. Cu DVB-T (Digital Video Broadcasting

- Terrestrial), puteți recepționa posturi TV și radio digitale gratuite din Europa. Semnalul este păstrat digital fără a fi trecut prin etape analogice, pentru păstrarea celei mai bune calități.



Specificații

Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 10,2 inch
- Rezoluție: 800 (I) x 480 (H) x 3 (RGB)
- Raport contrast (uzual): 250:1

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB (boxe interne)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: MPEG4, Divx

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet
- Rată de biți WMA: 32 - 192 kbps

Conectivitate

- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- Intrare AV: Compozit (CVBS) x1
- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Intrare CC: 9 V
- Alte conexiuni: Ieșire S-Video, Ieșire video

- Component - Interlaced
- Jack pentru căști: Căști stereo 3,5 mm

Confort

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB terestru *

Decodare video

- Raport lungime/lățime: 16:9, 4:3, 4:3 format scrisoare
- Recepție - Demodulare: COFDM 2K/8K, Compatibil MPEG-2 DVB, Rețea: MFN/SFN, QPSK

Accesorii

- Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V; 110-240 V, 50/60 Hz
- Cabluri: Cablu A/V x 1, cablu S-video x 1, cablu video Component x 1
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Telecomandă: Telecomandă subțire AY5506
- Accesorii incluse: Antenă aeriană, Husă de călătorie
- Manual de utilizare: Limbi multiple

Alimentare

- Tip de baterie: Baterie încorporată
- Durata de utilizare a bateriei: Până la 6 ore*

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 270 x 32 x 188 mm
- Greutate produs: 1,5 kg
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 336 x 282 x 145 mm
- Dimensiuni Master carton: 297 x 361 x 450 mm
- Cantitate bax: 3
- Greutate bax: 9,7 kg



Data apariției 2017-04-07

Versiune: 1.1.4

12 NC: 8670 000 50569
EAN: 87 12581 47042 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.

* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

* Bateriile reincărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viață a bateriei și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.

* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.