




Philips  
DVD player portabil

PET320



## Divertisment pe DVD în palma dvs.

Afișaj digital extrem de clar de 3,5"

Savurați în mână divertisment de calitate pe DVD cu afișajul digital TFT de 3,5 inch pentru o vizionare extrem de clară. PET320 este rotund, mic și compact, dotat cu difuzoare de calitate încorporate pentru un sunet deosebit și un suport integrat pentru vizionare comodă.

### Pătrundeți în lumea divertismentului AV mobil

- Bucurați-vă de filme pe discuri DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW
- Bucurați-vă de muzică pe suport MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Partajați imagini JPEG cu Picture CD

### Vizionare confortabilă în orice condiții

- Afișaj TFT digital de 3,5" pentru vizionare de înaltă calitate
- Stand pentru baterie ajustabil pentru vizionare optimă
- Difuzor stereo de calitate încorporat

### Pentru confort maxim

- Design mono-block de mici dimensiuni
- Operare simplă și facilă
- Până la 2,5 ore de redare cu acumulatorul reîncărcabil
- Adaptor auto și husă comodă



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificații

### Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 3,5 inch
- Rezoluție: 320 x 240 pixeli
- Luminositate: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Raport contrast (uzual): 250:1
- Zonă vizualizare efectivă: 70 x 52,56 mm
- Pixel pitch: 0,219(l) x 0,073(ĭ) mm
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

### Sunet

- Putere de ieșire: 500 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB (boxe interne)

### Redare video

- Medii de redare: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, Picture CD, CD-R/CD-RW
- Moduri redare disc: OSD, repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

### Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD

- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Rată de biți WMA: 32 - 192 kbps

### Conectivitate

- Intrare CC: 5 V
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- Jack pentru căști: Căști stereo 3,5 mm

### Comoditate

- Rezistent la șocuri
- Indicator încărcare baterie

### Accesorii

- Acumulator: AY4383; 3,6V; baterii reîncărcabile Li-polimer
- Adaptor CA/CC: AY4113/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Cabluri: 1 x cablu AV
- Manual de utilizare: Tipărit în 16 limbi
- Accesorii incluse: Husă de călătorie, Căști

### Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 265 x 187 x 228 mm
- Cantitate bax: 3
- Dimensiuni ambalare (L x ĭ x A): 218 x 84 x 169 mm
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni produs (L x ĭ x A): 145 x 27 x 150 mm
- Greutate produs: 0,37 kg

## Caracteristici principale produs

Bucurați-vă de DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW

Bucurați-vă de MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Vizionare cu TFT digital de 3,5"

Stand pentru baterie ajustabil

Difuzor stereo încorporat



Data apariției 2007-11-06

Versiune: 4.0

12 NC: 9073 101 02333  
EAN: 87 10895 94148 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)