

Philips  
Lecteur de DVD portable

PET708



Un plaisir encore plus intense lorsque vous regardez vos films

avec un second écran LCD TFT

Bénéficiez d'un plaisir encore plus intense avec le Philips PET708 équipé de deux écrans LCD TFT 7" ! Il vous suffit de brancher le second écran pour partager vos films sur DVD ou vos photos JPEG : idéal pour se divertir en voiture. Livré avec un kit de montage voiture pratique.

#### Tout l'univers des produits nomades

- Lit les DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW et les (S)VCD
- Écoutez vos morceaux favoris sur CD-MP3, CD et CD-RW
- Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD

#### Confort de visualisation en toutes circonstances

- Enceinte stéréo haute qualité intégrée
- Afficheur LCD TFT couleur 18 cm pour un confort visuel garanti
- Profitez de films au format 16/9
- Profitez au mieux de votre film grâce au double écran LCD TFT.

#### Convivialité maximale

- Kit de fixation voiture intelligent pour une utilisation aisée
- Jusqu'à 2,5 heures de musique avec pile rechargeable\*
- Partagez vos bons moments grâce à la double prise casque

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* Du sens et de la simplicité

## Caractéristiques

### Image/affichage

- Type d'écran: LCD TFT
- Diagonale verrière (po): 7 pouce
- Résolution: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RVB)
- type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Luminosité: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 250:1
- Zone de visualisation efficace: 154,1 x 86,6 mm
- Pas de masque: 0,107 x 0,370 mm (I x H)
- Temps de réponse (standard): 30 ms

### Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

### Lecture vidéo

- Support de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répétition, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Ralenti avant, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL

### Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

### Connectivité

- Entrée CC: 9~12 V
- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Prise pour casque: Casque stéréo 3,5 mm x 2
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)

### Convivialité

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

### Accessoires

- Adaptateur CA/CC: AY4130/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Pack de piles: AY4392 (7,4 V CC, batterie rechargeable Li-ion)
- Câbles: 1 câble AV, 1 câble d'alimentation
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Télécommande: RC810 (format carte de crédit, 38 touches)
- Mode d'emploi: Anglais/français/espagnol/portugais
- Cordon d'alimentation: 1 pièce
- Deuxième écran LCD: LCD TFT 7" x 1 pièce
- Kit de fixation voiture intelligent: 2 pièces

### Dimensions

- Dimensions du carton principal: 480 x 280 x 300 mm
- Nombre de cartons: 3
- Poids du carton principal: 9,1 kg
- Dimensions de l'emballage (I x H x P): 285 x 255 x 155 mm
- Dimensions du produit (I x H x P): 202 x 40 x 149 mm
- Type d'emballage: D-box
- Poids du produit: 0,86 kg

## Points forts du produit

### Musique sur CD-MP3, CD et CD-RW

Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

### Double écran LCD TFT

Le double écran vous permet d'afficher les mêmes vidéos ou les mêmes photos à partir de lecteurs de DVD portables. Il vous suffit de brancher le double écran et de le monter sur les appuie-têtes de votre voiture pour pouvoir regarder vos photos JPEG et vos DVD préférés confortablement installé à l'arrière, avec votre famille et vos amis.

### Kit de fixation voiture intelligent

Pour vous divertir sur la route, pourquoi ne pas installer votre lecteur de DVD portable dans votre voiture ? Le kit de fixation voiture garantit sécurité et convivialité d'utilisation : son bras de démontage rapide facilite la désinstallation du lecteur, lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez emporter votre lecteur de DVD portable et laisser le kit de montage à l'arrière de la voiture.



Date de publication  
2009-02-12

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 33563  
EAN: 87 12581 36124 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)