



Philips
DVD player portabil

LCD de 7"

PET721D



Filme care călătoresc împreună cu dvs.

Savurați filmele oricând, oriunde! Playerul DVD portabil PET721D cu ecran TFT LCD de 7" vă permite savurarea filmelor în format DVD/DivX[®], a muzicii de pe MP3-CD/CD și a fotografiilor în format JPEG în timpul călătoriilor.

Redați filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor

- Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
- Certificat DivX pentru redarea standard a materialelor video DivX
- Redare MP3-CD, CD și CD-RW
- Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii

Îmbogățiți-vă experiența AV

- Afișaj color TFT LCD de 7" în afișaj cu format panoramic 16:9
- Difuzoare stereo încorporate

Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.

- Până la 2 ore de redare cu bateria reîncărcabilă încorporată*
- Adaptor auto inclus
- Număr redus de butoane pentru control ușor

PHILIPS

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (inch): 7 inch
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Tip ecran: LCD TFT
- Luminozitate: 80 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 200:1
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Zonă vizualizare efectivă: 154,1 x 86,6 mm
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 5 mW RMS (câști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (câști), >62 dB (boxe interne)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio

- Format comprimare: Dolby Digital, MP3
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

- Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

Conectivitate

- Intrare CC: 9 V, 1 A
- Jack pentru câști: Câști stereo 3,5 mm
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

Confort

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri

Accesorii

- Adaptor CA/CC: CC 9 V, 1 A, 110-240 v, 50/60 Hz
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Manual de utilizare: Multilingv

Alimentare

- Tip de baterie: Baterie încorporată
- Durata de utilizare a bateriei: Până la 2 h*

Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 225 x 270 x 245 mm
- Cantitate box: 3
- Greutate box: 4,12 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 233 x 251 x 70 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 197 x 39 x 153 mm
- Tip ambalaj: D-box
- Greutate produs: 0,71 kg

Repere

Certificat DivX

Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de comprimare video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD.

Redare MP3-CD, CD și CD-RW

MP3 este o tehnologie de comprimare revoluționară prin care fișiere mari de muzică în format digital pot fi făcute de până la 10 ori mai mici, fără a le degrada radical calitatea audio. Un singur CD poate stoca până la 10 ore de muzică.



Data apariției 2017-04-06

Versiune: 2.1.5

12 NC: 8670 000 53819
EAN: 87 12581 48937 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.
* Bateriile reincărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viață a bateriei și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcție de starea aplicației. Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a ecranului LCD, să se conecteze la câști (nu la difuzoare încorporate), să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la temperatura camerei.