


Philips  
DVD player portabil



PET731



Filme pe DVD și DivX® în timpul deplasărilor

cu sistem de montare Smart Car Mount și slot pentru card SD

Vizionați DVD-uri pe ecranul LCD color de 7" al sistemului Philips PET731, la o calitate excelentă, mulțumită garanției Philips Zero Bright Dot™. Puteți reda filme în format DivX® sau MPEG4, precum și muzică în format MP3/WMA-CD. Este dotat cu slot pentru card SD și ieșire video Component.

#### Pătrundeți în lumea divertismentului AV mobil

- Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Partajați imagini JPEG cu Picture CD
- Slot pentru card SD/MMC pentru suport multimedia suplimentar

#### Vizionare confortabilă în orice condiții

- Ecran Zero Bright Dot™ pentru o calitate optimă a imaginii
- Ecran LCD color TFT de 7" pentru o vizionare de calitate superioară
- Vizionați filme în format panoramic 16:9
- Difuzor stereo de calitate încorporat

#### Pentru confort maxim

- Până la 4 ore de redare cu bateria\* reîncărcabilă
- Suport auto inteligent pentru utilizare ușoară
- Bucurați-vă de mai multă distracție cu jack-uri pentru căști duble

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificații

### Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 7 inch
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Luminozitate: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Raport contrast (uzual): 250:1
- Zonă vizualizare efectivă: 154,1 x 86,6 mm
- Pixel pitch: 0,107 (I) x 0,370 (H) mm
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

### Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (ieșire linie), >76 dB (cască), >62 dB (difuzoare integrate)

### Redare video

- Medii de redare: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Picture CD
- Moduri redare disc: OSD, repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

### Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Rată de biți WMA: 32 - 192 kbps

### Conectivitate

- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Intrare CC: 9-12 V
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
- Alte conexiuni: Ieșire video Component - Interlaced
- Slot pentru card SD/MMC: Slot pentru card SD

### Comoditate

- Rezistent la șocuri
- Indicator încărcare baterie

### Accesorii

- Adaptor CA/CC: AY4112/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Telecomandă: Telecomandă subțire AY5507
- Cabluri: 1 x cablu AV
- Manual de utilizare: Engleză
- Suport auto inteligent: 1 bucată

### Alimentare

- Tip baterie: Baterie încorporată

### Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 430 x 255 x 265 mm
- Cantitate box: 3
- Greutate box: 9,1 kg
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 250 x 228 x 138 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 193 x 33 x 170 mm
- Greutate produs: 0,85 kg

## Caracteristici principale produs

### Redare DVD/DivX® și MPEG4

Cu această funcționalitate puteți savura filme codate cu algoritmul DivX® în confortul camerei de zi. Formatul media DivX® este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari (filme, trailer de filme și videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi redare pe anumite DVD playere, DVD recorder și sisteme Home Theater.

### Ecran Zero Bright Dot™

Savurați imagini de calitate superioară fără pete albe supărătoare pe ecranul LCD. Acesta afișează, de obicei, imperfecțiuni denumite de specialiști 'puncte luminoase'. Un anumit număr de puncte luminoase erau considerate un efect secundar inevitabil al producției în masă a ecranelor LCD. Grație procedurilor stricte de control al calității de la Philips utilizate pentru DVD playerele portabile, ecranele noastre LCD sunt produse cu toleranță zero pentru punctele luminoase. Aceste DVD playere portabile deosebite dispun de politica Zero Bright Dot™ de la Philips pentru a garanta calitatea optimă a ecranului.

### Suport auto inteligent

Pentru a vă bucura de divertisment în timpul deplasărilor, de ce să nu vă luați cu dvs. DVD playerul portabil de acasă? Un sistem unic de montare în mașină asigură siguranță și utilizare ușoară, folosind un braț de fixare și eliberare rapidă care facilitează extragerea când playerul nu este utilizat. Vă puteți lua DVD playerul cu dvs., lăsând în mașină numai suportul.

### Slot pentru card SD/MMC

Vizionați și partajați videoclipuri, fotografii și muzică - ușor și imediat. Pentru confort maxim, playerul dispune de un slot încorporat pentru carduri de memorie SD/MMC. Introduceți pur și simplu cardul de memorie în slotul situat lateral pe player pentru a accesa fișierele multimedia stocate pe card.



Data apariției 2009-01-22

Versiune: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38704  
EAN: 87 12581 41015 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.  
\* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.  
\* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.