

飞利浦  
便携式 DVD 播放机



PET738



## 随时欣赏 DVD 和 DivX® 电影

### 内置电视接收器

飞利浦 PET738 7 英寸彩色 LCD 显示屏具有 Zero Bright Dot™ 技术，让 DVD 影片栩栩如生。您可以享受 DivX® 和 MPEG4 影片，也可以通过内置电视接收器观看免费接收的电视节目。随附智能车载装置和 USB 连接器。

#### 随时陶醉于 AV 娱乐中

- 播放 DVD、DVD+/-R 和 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 电影
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- 通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

#### 实时享受便携式电视娱乐

- 实时观看免费接收的电视播放
- PAL/NTSC 兼容

#### 随时随地舒适观看

- Zero Bright Dot™ 屏幕可实现无可挑剔的屏幕质量
- 7 英寸 TFT 彩色液晶显示屏带来高品质观赏效果

#### 无与伦比的便利性

- 一块内置电池可支持长达 3 小时播放 \*
- 智能车载装置简单易用
- USB 连接，可以从 USB 设备播放图片和音乐
- 使用双耳机插孔，尽享无限娱乐

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 播放 DVD/DivX® 和 MPEG4


借助 DivX® 支持，您可以舒适地在客厅中享受 DivX® 编码的视频。DivX® 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，让您可以将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW、存储卡及 DVD-video 等介质中。DivX® CD 可以在选定的 DVD 播放机、DVD 录像机和家庭影院系统上播放。

### Zero Bright Dot™ 屏幕

在液晶显示屏上欣赏毫无空白亮点缺陷的至高品质影像。液晶显示屏通常都存在某些缺陷，液晶行业称之为“坏点”。为数有限的坏点曾一度被认为是液晶屏批量生产必然带来的负面效应。通过采用飞利浦便携式 DVD 播放机的严格质量控制流程，我们生产的液晶显示屏的对坏点实现了“零

容忍”。精心选择符合飞利浦 Zero Bright Dot™ 标准的便携式 DVD 播放机，一流屏幕质量有保证。

### 智能车载装置



要随时享受娱乐片刻，何不在路途中带上您的便携式 DVD 播放机？独特的车载装置系统确保了安全和易用性，随附快速释放杆，便于您在不使用时轻松移除播放机。

您可以将本装置留在车内，只让便携式 DVD 播放机陪伴您自在周游。

### 图片 / 音乐的 USB 连接

只需将便携设备插入飞利浦便携式 DVD 播放机的 USB 接口，即可从 USB 直接播放或选择您的数码音乐或照片，与您的家人和朋友共享快乐时光。



# 规格

## 图片 / 显示

- 显示屏类型: LCD TFT
- LCD 面板类型: 防眩偏振
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 7 英寸
- 分辨率: 480 (宽) x 234 (高) x 3 (RGB)
- 亮度: 200 堪 / 平方米
- 对比度 (标准): 250:1
- 有效显示区: 154.1 x 86.6 毫米
- 像素间距: 0.107 (宽) x 0.370 (高) 毫米
- 响应时间 (标准): 30 毫秒

## 音响

- 输出功率: 250mW RMS (内置扬声器)
- 输出功率 (RMS): 10mW RMS (耳机)
- 信噪比: >80dB (耳机), >62dB (内置扬声器)

## 视频播放

- 播放媒介: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 重放, 随机播放, 慢退, 慢进, 缩放
- 光盘播放系统: NTSC, PAL
- 压缩格式: MPEG4, Divx

## 音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- WMA 比特率: 32 - 192 kbps
- 播放媒介: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 支持文件系统: ISO-9660, Joliet

## 连接

- 直流输入: 9 伏

- AV 输出: 复合 (CVBS) x1
- 耳机插孔: 3.5 毫米立体声耳机 x 2
- AV 输入: 复合 (CVBS) x1
- 音频输出 - 数字: 同轴 (cinch)

## 方便

- 电池充电显示灯
- 防震

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: UHF, VHF
- 视频播放: NTSC, PAL (所有版本), SECAM

## 视频解码

- 宽高比: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox

## 附件

- 交流 / 直流变压器: 直流输入 9V; 100-240V, 50/60Hz
- 电缆: 1 x AV 电缆
- 车载套件: 点烟座适配器, 12 伏直流
- 遥控器: AY5511 纤巧遥控器
- 用户手册: 英语 / 简体中文
- 智能车载装置: 1 件
- 随附配件: 高空天线

## 尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 193 x 33 x 170 毫米
- 产品重量: 0.85 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 250 x 228 x 138 毫米
- 主纸箱尺寸 (宽 x 高 x 厚): 430 x 255 x 265 毫米
- 外箱数量: 3
- 外箱重量: 6.5 千克
- 包装类型: D-box



发行日期 2009-04-11

版本: 1.0.5

12 NC: 8670 000 31334  
EAN: 87 12581 34439 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)