



Philips  
Lecteur de DVD portable

Écran ACL de 17,8 cm (7")  
2 heures de lecture

PET741W



## Des films qui voyagent avec vous

Regardez des films partout et en tout temps! Le lecteur de DVD portable PET741W avec écran ACL TFT de 17,8 cm (7") vous offre le plaisir des films sur DVD, de la musique sur CD/CD-MP3 et des photos JPEG durant vos déplacements.

### Écoutez vos films, votre musique et vos photos sur la route

- Lit les DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD et CD
- Lecture des CD-MP3, CD et CD-RW
- Affichage des disques de photos JPEG

### Optimisez votre expérience multimédia

- Écran couleur ACL TFT de 17,8 cm (7"), format 16:9
- Haut-parleurs intégrés

### Commodité d'utilisation

- Batterie rechargeable assurant jusqu'à 2 heures d'autonomie\*
- Adaptateur c. a., adaptateur pour voiture et câble A/V inclus
- Moins de boutons pour simplifier le contrôle

# PHILIPS

Lecteur de DVD portable  
Écran ACL de 17,8 cm (7") 2 heures de lecture


## Caractéristiques

### Couleur 16:9 ACL TFT 18 cm (7")



L'écran ACL donne de la vie aux photos et aux films grâce à des couleurs vives et à des détails bien définis. Le format 16:9 représente la norme universelle de la télévision haute définition. Un format 16:9 natif signifie un affichage exceptionnel des images vidéo sans bandes noires dans les parties inférieure et supérieure de l'image ni perte de qualité découlant de la conversion, c'est-à-dire l'ajustement d'une image vers un format d'écran différent.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Le lecteur de DVD portable Philips est compatible avec la plupart des DVD et des CD sur le marché : DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD et CD.



DVD+/-R et DVD+/-RW signifient que le lecteur optique accepte ces types de disque inscriptible et réinscriptible.

### Lecture des CD-MP3, CD et CD-RW



Le format MP3 est une technologie de compression révolutionnaire qui permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers de musique volumineux, sans perte de qualité audio. Un CD peut contenir jusqu'à 10 heures de musique.

### Affichage des disques de photos JPEG



Affichage des photos JPEG enregistrés sur disque. Revivez vos souvenirs préférés avec la famille et les amis en tout temps!

PET741W/17

## Spécifications

### Image/Affichage

- Diagonale d'écran (po): 7 pouces
- Résolution: 480 x 234 mm (L x H) x3 (RVB)
- Type d'écran: ACL TFT
- Type d'écran ACL: Polariseur antireflet

### Son

- Puissance de sortie: 250 mW eff. (H-P)
- Puissance de sortie (eff.): 5 mW eff. (écouteurs)
- Rapport signal/bruit: >80 dB (sortie de ligne), >76 dB (écouteurs), >62 dB (haut-parleurs intégrés)

### Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, CD photos, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modes de lecture des disques: Menu disque, Retour rapide, Avance rapide, Menus à l'écran, Répéter, Lecture aléatoire, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

### Lecture audio

- Taux d'échantillonnage MP3: 32-320 kbps
- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Supports de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

### Connectivité

- Entrée c. c.: 9 V, 0,8 A
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo de 3,5 mm
- Sortie AV: 1 composite (CVBS)

### Commodité

- Indicateur de charge
- Antichoc

### Accessoires

- Adaptateur c. a./c. c.: 9 V c. c., 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Câbles: 1 câble AV
- Manuel d'utilisation: Anglais/Espagnol
- Trousse de voiture: Adaptateur allume-cigare 12 V c. c.

### Alimentation

- Type de batterie: Batterie rechargeable intégrée
- Autonomie: Jusqu'à 2 heures\*

### Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 230 x 255 x 70 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 195 x 38 x 153 mm
- Poids de l'appareil: 0,71 kg
- Type d'emballage: D-box



Date de publication  
2014-07-10

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 000 68107  
UPC: 6 09585 19663 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre de cycles de recharge limité et devront ultérieurement être remplacées. L'autonomie des batteries et le nombre de cycles de recharge varient selon l'utilisation et les paramètres.  
\* L'autonomie des batteries varie selon l'utilisation et les paramètres.  
\* L'autonomie est approximative et varie selon les conditions d'utilisation. Pour maximiser l'autonomie, réglez l'intensité du rétroéclairage de l'écran ACL au minimum, utilisez des écouteurs au lieu des haut-parleurs, écoutez à un volume modéré et n'exposez pas l'appareil aux températures extrêmes.