

Philips
DVD player portabil



PET745



Vizionați programele TV și DVD-urile preferate oriunde

cu configurarea ușoară

Bucurați-vă de programele TV gratuite cu receptorul TV digital încorporat în playerul DVD portabil PET745. Cu ecranul LCD rotativ TFT de 7", puteți savura până la 5 ore de filme, muzică și fotografii în mișcare.

Redați filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor

- Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
- Certificat DivX pentru redarea standard a materialelor video DivX
- Redare MP3-CD, CD și CD-RW
- Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii

Divertisment în timp real la televizorul portabil

- Ecran LCD color pivotant, de 7" pt. flexibilitate îmbunătățită la vizionare
- Suport DVB-T standard pentru televiziune digitală free-to-air
- Ghid electronic de programe (EPG)
- Suport pentru funcțiile de Teletext și subtitrarea directe
- Instalare ușoară și căutare automată a postului

Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.

- Până la 5 ore de redare cu bateria încorporată*
- Adaptor CA, adaptor auto și cablu AV incluse

PHILIPS

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (inch): 7 inch
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Tip ecran: LCD TFT
- Luminozitate: 150 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 250:1
- Zonă vizualizare efectivă: 154,1 x 86,6 mm
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 5 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (ieșire linie), >76 dB (cască), >62 dB (difuzoare integrate)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Zoom, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

Conectivitate

- Intrare CC: 9 V, 1 A
- Jack pentru căști: Căști stereo 3,5 mm

- conexiune TV: Mufă antenă
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

Comoditate

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri

Tuner/Recepție/Transmisie

- DVB: DVB terestru *

Decodare video

- Raport lungime/lățime: 16:9, 4:3
- Recepție - Demodulare: COFDM 2K/8K, Compatibil MPEG-2 DVB, Rețea: MFN/SFN, QPSK

Accesorii

- Adaptor CA/CC: CC 9 V, 1 A, 110-240 v, 50/60 Hz
- Cabluri: 1 x cablu AV
- Telecomandă: Telecomandă subțire AY5518
- Manual de utilizare: 16 limbi
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Accesorii incluse: Antenă aeriană

Alimentare

- Tip baterie: Baterie încorporată
- Durata de utilizare a bateriei: Până la 5 h*

Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 225 x 270 x 245 mm
- Cantitate bax: 3
- Greutate bax: 4,12 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 235 x 255 x 70 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 199 x 41 x 159 mm
- Greutate produs: 0,71 kg
- Tip ambalaj: D-box



Data apariției 2017-04-07

Versiune: 2.0.3

12 NC: 8670 000 49633
EAN: 87 12581 46462 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.
* Bateriile reincărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viață a bateriei și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcție de starea aplicației. Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a ecranului LCD, să se conecteze la căști (nu la difuzoare încorporate), să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la temperatura camerei.