



飞利浦  
具有 Zero Bright Dot™  
屏幕的便携式 DVD 播放机

8 英寸宽屏幕液晶显示屏

DivX 播放

PET825



## 随时欣赏 DVD 和 DivX® 电影

具有 Zero Bright Dot™，6 小时播放

前卫别致的 PET825 具有 8.5 英寸宽屏幕彩色液晶显示屏，结合飞利浦 Zero Bright Dot™ 带来的一流屏幕质量，让您在电影世界中浑然忘我。尽享长达 6 小时的 DVD、DivX®、MPEG4 电影和 MP3/WMA-CD 音乐。随附旅行包。

### 随时陶醉于 AV 娱乐中

- 播放 DVD、DVD+/-R 和 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 电影
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- 通过 Picture CD 分享 JPEG 图形文件

### 随时随地获得最佳观看体验

- Zero Bright Dot™ 屏幕可实现无可挑剔的屏幕质量
- 8.5 英寸 TFT 彩色液晶显示屏带来高品质视觉体验
- 以 16:9 宽屏幕格式观看电影
- 内置高品质立体声扬声器

### 无与伦比的便利性

- 引领潮流的精细设计，如钢琴般纯白的顶盖
- 车载套件和纤巧的遥控器
- 享受长达 6 小时的不间断影音播放\*
- 使用双耳机插孔，尽享无限娱乐
- 随附旅行包

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 播放 DVD、DivX 和 MPEG4



借助 DivX® 支持，您可以舒适地在客厅中享受 DivX® 编码的视频。DivX® 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，让您

可以将诸如电影、影视预告片及音乐电视等大容量文件存储在 CD-R/RW、存储卡及 DVD-video 等介质中。DivX® CD 可以在选定的 DVD 播放机、DVD 录像机和家庭影院系统上播放。

### Zero Bright Dot™ 屏幕

在液晶显示屏上欣赏毫无空白亮点缺陷的至高品质影像。液晶显示屏通常都存在某些缺陷，液晶行业称之为“坏点”。为数有限的坏点曾一度被认为是液晶屏批量生产必然带来的负面效应。通过采用飞利浦便

携式 DVD 播放机的严格质量控制流程，我们生产的液晶显示屏的对坏点实现了“零容忍”。精心选择符合飞利浦 Zero Bright Dot™ 标准的便携式 DVD 播放机，一流屏幕质量有保证。



# 规格

## 图片 / 显示

- 显示屏类型: LCD TFT
- LCD 面板类型: 防眩偏振
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 8.5 英寸
- 亮度: 200 堪 / 平方米
- 对比度 (标准): 300:1
- 响应时间 (标准): 30 毫秒
- 有效显示区: 187.2x105.3 毫米
- 分辨率: 480 (宽) x 234 (高) x 3(RGB)
- 像素间距: 0.13 (宽) x 0.45 (高)

## 音响

- 输出功率: 250mW RMS (内置扬声器)
- 输出功率 (RMS): 10mW RMS (耳机)
- 信噪比: >80dB (耳机), >62dB (内置扬声器)

## 视频播放

- 播放媒介: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, CD
- 压缩格式: MPEG4, Divx
- 光盘播放模式: OSD, A-B 重放, 视角, 光盘菜单, 快退, 快进, 重放, 随机播放, 慢退, 慢进, 缩放
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

## 音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA
- 播放媒介: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- 支持文件系统: ISO-9660, Joliet
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps
- WMA 比特率: 32 - 192 kbps

## 连接

- AV 输出: 复合 (CVBS) x1
- AV 输入: 复合 (CVBS) x1
- 音频输出 - 数字: 同轴 (cinch)
- 直流输入: 9 伏
- 耳机插孔: 3.5 毫米立体声耳机 x 2

## 方便

- 防震
- 电池充电显示灯

## 附件

- 电池组: AY4385, 7.4 伏, 锂离子电池
- 交流 / 直流变压器: AY4117/93 (110-240v, 50/60Hz)
- 车载套件: 点烟座适配器, 12 伏直流
- 遥控器: RC810 (信用卡式, 38 键)
- 电缆: 1 x AV 电缆
- 用户手册: 中文 / 英文印制
- 随附配件: 旅行软袋

## 尺寸

- 外箱数量: 3
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 223 x 33 x 178 毫米
- 产品重量: 1 千克
- 包装类型: D-box
- 主纸箱尺寸 (宽 x 高 x 厚): 260 x 380 x 380 毫米
- 外箱重量: 7.2 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 240 x 118 x 360 毫米



发行日期 2009-07-17

版本: 1.1.5

12 NC: 9073 101 02877  
EAN: 87 10895 99794 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)