


Philips  
DVD player portabil



PET830



## Set plat cu slot DVD

cu sistem de montare auto Smart Car Mount și port USB

Magia filmelor și muzicii capătă viață printr-un player DVD portabil Philips PET830 stil tabletă, cu ecran LCD de 8,5". În plus, Zero Bright Dot™ asigură calitate optimă a ecranului. Prevăzut cu sistem de montare Smart Car Mount și conector USB.

### Pătrundeți în lumea divertismentului AV mobil

- Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Partajați imagini JPEG cu Picture CD

### Optimizat pentru vizualizare oriunde

- Ecran Zero Bright Dot™ pentru o calitate optimă a imaginii
- Ecran LCD color TFT de 8,5" pentru o vizionare de calitate superioară
- Vizionați filme în format panoramic 16:9
- Difuzor stereo de calitate încorporat

### Pentru confort maxim

- Până la 3 ore de redare cu bateria încorporată\*
- Suport auto inteligent pentru utilizare ușoară
- Conexiune USB pentru redarea fotografiilor și muzicii de pe dispozitivele USB
- Husă de protecție inclusă

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Repere

## Redare DVD, DivX și MPEG4

Cu această funcționalitate puteți savura filme codate cu algoritmul DivX® în confortul camerei de zi. Formatul media DivX® este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari (filme, trailere de filme și videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi redare pe anumite DVD playere, DVD recordere și sisteme Home Theater.

## Ecran Zero Bright Dot™

Savurați imagini de calitate superioară fără pete albe supărătoare pe ecranul LCD. Acesta afișează, de obicei, imperfecțiuni denumite de

specialiști 'puncte luminoase'. Un anumit număr de puncte luminoase erau considerate un efect secundar inevitabil al producției în masă a ecranelor LCD. Grație procedurilor stricte de control al calității de la Philips utilizate pentru DVD playerele portabile, ecranele noastre LCD sunt produse cu toleranță zero pentru punctele luminoase. Aceste DVD playere portabile deosebite dispun de politica Zero Bright Dot™ de la Philips pentru a garanta calitatea optimă a ecranului.

## Suport auto inteligent

Pentru a vă bucura de divertisment în timpul deplasărilor, de ce să nu vă luați cu dvs. DVD

playerul portabil de acasă? Un sistem unic de montare în mașină asigură utilizarea ușoară, folosind un braț de fixare și eliberare rapidă care facilitează extragerea când playerul nu este utilizat. Vă puteți lua DVD playerul cu dvs., lăsând în mașină numai suportul.

## Conexiune USB pentru fotografii/ muzică

Conectați echipamentul portabil la conectorul USB al DVD playerului portabil și redați direct prin portul USB sau selectați melodiile sau imaginile în format digital. Acum puteți împărtăși momentele plăcute cu familia și prietenii.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 8,5 inch
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Luminozitate: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Raport contrast (uzual): 250:1
- Zonă vizualizare efectivă: 187,2 x 105.3
- Pixel pitch: 0,13(I) x 0,45(H)
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

## Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS(difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (ieșire line-out), >76 dB (căști), >70 dB (difuzor)

## Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: MPEG4, Divx

## Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Rată de biți WMA: 32 - 192 kbps

## Conectivitate

- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Intrare AV: Compozit (CVBS) x1
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- Intrare CC: 9 V
- Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
- USB

## Comoditate

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri

## Accesorii

- Adaptor CA/CC: AY4129/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Cabluri: 1 x cablu AV
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Telecomandă: Telecomandă subțire AY5507
- Manual de utilizare: 16 limbi
- Suport auto inteligent: 1 bucată
- Husă: Husă de protecție

## Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 458 x 236 x 333 mm
- Cantitate bax: 3
- Greutate bax: 7,28 kg
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 316 x 205 x 145 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 255 x 170 x 31 mm
- Greutate produs: 0,97 kg



Data apariției 2010-10-28

Versiune: 2.1.6

12 NC: 8670 000 27438  
EAN: 87 12581 32742 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)