

Philips
DVD player portabil



PET831



Design subțire cu slot pentru DVD

cu sistem de montare Smart Car Mount și slot pentru card SD

Magia filmelor și a muzicii capătă viață printr-un player DVD portabil Philips PET831 stil tabletă, cu ecran LCD de 8,5". În plus, Zero Bright Dot™ asigură calitate optimă a ecranului. Este prevăzut cu slot pentru card SD și ieșire video Component.

Pătrundeți în lumea divertismentului AV mobil

- Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Partajați imagini JPEG cu Picture CD
- Slot pentru card SD/MMC pentru suport multimedia suplimentar

Optimizat pentru vizualizare oriunde

- Ecran Zero Bright Dot™ pentru o calitate optimă a imaginii
- Ecran LCD color TFT de 8,5" pentru o viziune de calitate superioară
- Vizionați filme în format panoramic 16:9
- Difuzor stereo de calitate încorporat

Pentru confort maxim

- Până la 4 ore de redare cu bateria* reîncărcabilă
- Suport auto inteligent pentru utilizare ușoară
- Husă de protecție inclusă

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Redare DVD, DivX și MPEG4

Cu această funcționalitate puteți savura filme codate cu algoritmul DivX® în confortul camerei de zi. Formatul media DivX® este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari (filme, trailere de filme și videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi redare pe anumite DVD playere, DVD recordere și sisteme Home Theater.

Slot pentru card SD/MMC

Vizionați și partajați videoclipuri, fotografiile și muzică - ușor și imediat. Pentru confort

maxim, playerul dispune de un slot încorporat pentru carduri de memorie SD/MMC. Introduceți pur și simplu cardul de memorie în slotul situat lateral pe player pentru a accesa fișierele multimedia stocate pe card.

Ecran Zero Bright Dot™

Savurați imagini de calitate superioară fără pete albe supărătoare pe ecranul LCD. Acesta afișează, de obicei, imperfecțiuni denumite de specialiști 'puncte luminoase'. Un anumit număr de puncte luminoase erau considerate un efect secundar inevitabil al producției în masă a ecranelor LCD. Grație procedurilor stricte de control al calității de la Philips utilizate pentru DVD playerele portabile,

ecranele noastre LCD sunt produse cu toleranță zero pentru punctele luminoase. Aceste DVD playere portabile deosebite dispun de politica Zero Bright Dot™ de la Philips pentru a garanta calitatea optimă a ecranului.

Suport auto inteligent

Pentru a vă bucura de divertisment în timpul deplasărilor, de ce să nu vă luați cu dvs. DVD playerul portabil de acasă? Un sistem unic de montare în mașină asigură utilizarea ușoară, folosind un braț de fixare și eliberare rapidă care facilitează extragerea când playerul nu este utilizat. Vă puteți lua DVD playerul cu dvs., lăsând în mașină numai suportul.



Specificații

Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 8,5 inch
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Luminozitate: 200 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 250:1
- Zonă vizualizare efectivă: 187,2 x 105.3
- Pixel pitch: 0,13(I) x 0,45(Ī)
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS(difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (ieșire line-out), >76 dB (căști), >70 dB (difuzor)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: MPEG4, Divx

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Rată de biți WMA: 32 - 192 kbps

Conectivitate

- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
- Intrare CC: 9 V
- Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
- Alte conexiuni: Ieșire video Component - Interlaced
- Slot pentru card SD/MMC: Slot pentru card SD

Comoditate

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri

Accesorii

- Adaptor CA/CC: AY4129/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Cabluri: 1 x cablu AV, 1 x cablu Component
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Telecomandă: Telecomandă subțire AY5507
- Manual de utilizare: 16 limbi
- Suport auto inteligent: 1 bucată
- Husă: Husă de protecție

Alimentare

- Tip baterie: Baterie încorporată

Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 458 x 236 x 333 mm
- Cantitate box: 3
- Greutate box: 7,28 kg
- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni ambalare (L x Ī x A): 316 x 205 x 145 mm
- Dimensiuni produs (L x Ī x A): 255 x 170 x 31 mm
- Greutate produs: 0,97 kg



Data apariției 2010-10-28

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 000 37401
EAN: 87 12581 39861 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com