

Philips  
DVD player portabil



PET836



## Set plat cu slot DVD

cu receiver TV digital integrat

Magia filmelor și a muzicii capătă viață în playerul Philips PET836 stil tabletă, cu ecran LCD de 8,5". Bucurați-vă de programe TV digitale gratuite cu ajutorul receiverului TV digital integrat. Este prevăzut cu sistem de montare Smart Car Mount și conector USB.

### Pătrundeți în lumea divertismentului AV mobil

- Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Partajați imagini JPEG cu Picture CD

### Încercați fenomenul televiziunii digitale interactive

- Suport DVB-T pentru posturile TV și radio digitale gratuite
- Ghid electronic de programe (EPG) pentru 7 zile
- Suport pentru funcțiile de Teletext și subtitrarea directe

### Pentru confort maxim

- Până la 3 ore de redare cu bateria încorporată\*
- Suport auto inteligent pentru utilizare ușoară
- Conexiune USB pentru redarea fotografiilor și muzicii de pe dispozitivele USB
- Husă de protecție inclusă

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Repere

## Redare DVD, DivX și MPEG4

Cu această funcționalitate puteți savura filme codate cu algoritmul DivX® în confortul camerei de zi. Formatul media DivX® este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari (filme, trailere de filme și videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi redare pe anumite DVD playere, DVD recordere și sisteme Home Theater.

## Suport DVB-T

Extindeți-vă experiența de divertisment și bucurați-vă de programele posturilor digitale - gratuit. Cu DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), puteți recepționa posturi TV și radio digitale gratuite din Europa. Semnalul este păstrat digital fără a fi trecut prin etape analogice, pentru păstrarea celei mai bune calități.

## Suport auto inteligent

Pentru a vă bucura de divertisment în timpul deplasărilor, de ce să nu vă luați cu dvs. DVD playerul portabil de acasă? Un sistem unic de

montare în mașină asigură utilizarea ușoară, folosind un braț de fixare și eliberare rapidă care facilitează extragerea când playerul nu este utilizat. Vă puteți lua DVD playerul cu dvs., lăsând în mașină numai suportul.

## Conexiune USB pentru fotografii/ muzică

Conectați echipamentul portabil la conectorul USB al DVD playerului portabil și redați direct prin portul USB sau selectați melodiile sau imaginile în format digital. Acum puteți împărtăși momentele plăcute cu familia și prietenii.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Tip ecran: LCD TFT
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 8,5 inch
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Raport contrast (uzual): 250:1
- Timp de răspuns (uzual): 30 ms
- tip ecran LCD: Polarizor antireflexie

## Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >76 dB (ieșire), >62 dB (boxe integrate)

## Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: MPEG4, Divx

## Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Rată de biți WMA: 32 - 192 kbps
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

## Conectivitate

- conexiune TV: Antenă
- Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

- Intrare AV: Compozit (CVBS) x1
- USB
- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Intrare CC: 9 V

## Comoditate

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri

## Tuner/Recepție/Transmisie

- DVB: DVB terestru \*

## Decodare video

- Raport lungime/lățime: 16:9, 4:3
- Recepție - Demodulare: COFDM 2K/8K, Compatibil MPEG-2 DVB, Rețea: MFN/SFN, QPSK

## Accesorii

- Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V; 100-240 V, 50/60 Hz
- Cabluri: 1 x cablu AV
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Telecomandă: Telecomandă subțire AY5506
- Manual de utilizare: Mai multe limbi
- Suport auto inteligent: 1 bucată
- Husă: Husă de protecție
- Accesorii incluse: Antenă aeriană

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 256 x 170 x 34,5 mm
- Greutate produs: 1,1 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 298 x 295 x 63 mm
- Cantitate bax: 3
- Dimensiuni Master carton: 305 x 308 x 200 mm
- Greutate bax: 5,9 kg
- Tip ambalaj: D-box



Data apariției 2012-04-30

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48687  
EAN: 87 12581 45860 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.  
\* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.  
\* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.