

飞利浦
传真、电话和复印一体机

热敏

PH288PLUS



飞利浦热敏传真机

飞利浦热敏传真机不但设计时尚，而且性能强大，易于操作

方便易用的复印机

- 一次复印多达 15 张
- 精细 / 照片分辨率打印

功能丰富的电话机

- 允许重拨最近 10 个号码
- 中文液晶显示屏
- 带特色铃音

热敏传真

- 大容量内存接收
- SUDOKU 功能

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

电话

- 主叫用户标识 (CLIP)*
- 链拨拨号
- 特色铃音 **
- 姓名拨号条目: : 50
- 挂机拨号
- 最近 10 个号码重拨
- 响铃音乐: : 10
- 短号键: : 10

复印机

- 精细 / 照片分辨率
- 灰阶: 16
- 缩放功能 (放大 / 缩小)
- 多张复印: 多达 15 张

尺寸

- 带包装 (宽 x 高 x 厚): 393 x 343 x 160 毫米
- 不带包装: 314 x 260 x 98 毫米

插电使用

- 待机: 型号 1.8 瓦

重量

- 带包装 (含国家套件): 3.4 千克
- 不带包装 (不含附件): 2.5 千克

热敏传真

- 10 页自动文档进纸
- 9.600 bps 调制解调器速度: 自动退纸
- 分组广播
- 水平分辨率: 8 像素 / 毫米
- 兼容 ITU Group 3: T.30 标准 / T.30 新
- 内存: 多达 15 张
- 页眉
- 发送报告: 缩小第一页副本
- Sudoku 打印解决方案: 易 - 中 - 粗 - 劣
- 定时器功能: 稍后发送
- 垂直分辨率精细: 7.7 行 / 毫米
- 垂直分辨率标准: 3.85 行 / 毫米



发行日期 2010-08-06

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 000 67003
EAN: 69 40971 30091 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com

* 取决于当地运营商网络提供的服务
** 取决于主叫用户标识的可用性