



飞利浦
娱乐平板电脑

17.8 厘米 (7 英寸) 液晶

3G 数据
8GB

PI3205GW2

轻便随行，无尽的乐趣！

支持 Android™ 4.2 (JellyBean)

随时随地携带飞利浦娱乐平板电脑。感受前所未有的电影、音乐和网络冲浪体验。这款 Google 认证的 Android 4.2 平板电脑可带来卓越的视频和音频效果，这一切得益于逼真的 IPS 显示屏。

精致小巧，功能多样

- 四核 1.4GHz 处理器，带来快速、流畅的用户体验
- 羽毛般轻便和超小巧设计，携带毫不费力

让您置身于不间断的娱乐之中

- 鲜艳的 7 英寸 IPS 液晶显示屏，任何角度均可获得卓越画质
- 以 16:9 宽屏幕格式欣赏电影

轻松享用众多娱乐应用程序

- 通过安卓市场访问成千上万的应用程序和游戏
- Google 认证和 Android™4.2 平台，带来最佳网络冲浪体验
- 高速 Wi-Fi，可快速访问互联网和下载应用程序

PHILIPS

娱乐平板电脑
17.8 厘米 (7 英寸) 液晶 3G 数据, 8GB

PI3205GW2/93

产品亮点

鲜艳的 7 英寸 IPS 显示屏

鲜艳的 7 英寸 IPS 液晶显示屏, 任何角度均可获得卓越画质

安卓市场



享用来自安卓市场的众多应用程序。只需单击飞利浦娱乐平板电脑上的图标, 即可通过 Wi-Fi 连接至安卓市场, 并开始搜索应用程序。下载游戏、工具和电子书籍或应用程序以定制您的娱乐平板电脑 - 这些行为完全免费或仅收取少量费用。通过清晰易用的界面, 您可以直观地浏览应用程序。

应用程序可以根据评级、分类或流行程度进行排序。将应用程序直接下载到您的平板电脑, 便可立即开始使用。

Google 认证和 Android™ 4.2

Google 认证和 Android™ 4.2 平台, 带来最佳网络冲浪体验

16:9 屏幕



16:9 宽屏幕宽高比普遍适用于高清数字电视。原始 16:9 宽高比意味着视频图像的顶部和底部没有黑条; 也不需要更改画面格

式以适合不同的屏幕尺寸, 不会因画面缩放而影响画质。

高速 Wi-Fi

高速 Wi-Fi, 可快速访问互联网和下载应用程序

羽毛般轻便和超小巧设计

羽毛般轻便和超小巧设计, 携带毫不费力

四核 1.4GHz 处理器

四核 1.4GHz 处理器, 带来快速、流畅的用户体验



规格

嵌入式处理器

- CPU: 1.4GHz 四核 A7 处理器

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸: 7 英寸 / 17.8 厘米
- 分辨率: 1024 (宽) x 600 (高) x3 (RGB)
- 显示屏类型: IPS 液晶显示屏
- 显示屏色彩: 1600 万
- 宽高比: 16:9
- 多点触控电容式面板: 5 点
- 背光

声音

- 内置扬声器: 是, 单声道
- 输出功率: 0.75 瓦
- 频率响应: 20 - 20 千赫 (用于耳机)
- 信噪比: > 70 dB(A)
- THD: 1% @ 1kHz
- 音效增强: FullSound 飞声技术二代
- 定制音效

视频播放

- H.263: 3GPP 容器
- MPEG4 SP/ASP: 可达 D1 (720 x 480) 分辨率, 30 fps, 在 .avi 和 .mp4 容器中比特率可达 4Mbps
- MPEG4/H.264 HP: 可达 D1 (720 x 480) 分辨率, 30 fps, 在 .avi 和 .mp4 容器中比特率可达 4Mbps

音频播放

- MP3 比特率: 8 - 320 kbps 和可变比特率
- 压缩格式: MP3, 3GPP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, WAV
- 支持 ID3 标签: 曲目标题和艺术家姓名
- MP3 采样频率: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA 比特率: 5-192 kbps
- WMA 采样频率: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 千赫

相机

- 前置摄像头: 0.3 MP
- 后置摄像头: 2 MP

连接

- 无线 LAN: 802.11 b/g/n
- HDMI: Micro
- SD/MMC 存储卡插槽: Micro SD 卡槽 (最大支持 32GB)
- USB: 高速微型 USB
- 耳机插孔: 3.5 毫米立体声耳机
- 直流输入: 5 伏, 2 安
- 3G 数据连接: TD-SCDMA

便利性

- 电池充电显示灯: 位于用户界面上
- 电池电量低显示灯
- 专用音量控制
- 固件可升级
- 重力传感器
- Superscroll
- 键盘锁

附件

- 交流 / 直流变压器: 输入: 交流 100-240 伏 / 0.5

安, 输出: 直流 5 伏 / 2 安

- 快速入门指南
- USB 线缆: 是, USB-Micro USB 线缆

功率

- 电池类型: 内置电池, 锂聚合物
- 电池续航时间: 长达 3 小时的视频播放 (关闭 WiFi)
- 电池容量: 3000mAh
- 充电式设计: 是的, 通过 USB

尺寸

- 主纸箱尺寸 (宽 x 高 x 厚): 207 x 47 x 132 毫米
- 外箱数量: 5
- 外箱重量: 2.02 千克
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 196.5 x 122.6 x 9.9 毫米
- 产品重量: 0.285 千克
- 包装类型: D-box
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽) 207 x (厚) 132 x (高) 47 毫米

音频捕捉

- 内置麦克风: 单声道
- 语音录制: 是, AMR
- 音频文件格式: AMR

环保规格

- 无铅焊接产品

操作系统

- Android 4.2 (Jelly Bean)

静态照片播放

- 图像压缩格式: BMP, GIF, JPEG, PNG
- 放映幻灯片

存储介质

- 内存 (RAM): 1GB 内存 / 8GB 闪存
- 内置存储器类型: NAND Flash

系统要求

- 互联网连接: 是 (用于软件升级和访问支持文档)
- PC 操作系统: Windows XP (SP3) / Vista / 7
- 可用 USB 端口
- Windows Media Player: 11 或更高版本

预装应用程序

- Web 浏览器
- ES 文件管理器
- 相机
- 媒体库
- 京东商城
- 亚马逊
- 多米音乐
- 安卓市场
- Kingsoft Office
- 熊猫看书
- QQ
- QQ 游戏
- 新浪微博
- 新浪新闻

包装尺寸

- EAN: 69 23410 73144 6
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 27.9 x 4 x 15.7 厘米
- 总重: 0.53 千克
- 净重: 0.38 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.15 千克
- 放置架子的类型: 侧放

外箱

- 总重: 2.93 千克
- GTIN: 1 69 23410 73144 3
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 21.7 x 17.5 x 31.2 厘米
- 净重: 1.9 千克
- 用户包装数量: 5
- 自重: 1.03 千克

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 19.4 x 0.97 x 11.05 厘米
- 重量: 0.23 千克



发行日期 2017-04-04

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 001 15983
EAN: 06 92341 07314 46

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 充电电池的充电周期次数有限, 最终难免需要更换。电池使用寿命和充电周期次数因使用情况和设置而有所不同。
* 电池使用寿命因使用情况和设置而异。
* 电池支持的播放时间为近似时间, 因具体使用情况而异。要优化电池寿命, 用户应将 LCD 背光调至最低亮度, 连接耳机 (而非内置扬声器) 并以中等音量收听, 且应在室温下使用产品。