




Philips  
Táblagép

17,8 cm-es (7"-es) LCD

4 GB-os  
3G adatátvitel



PI3210GB1

## Élni - Dolgozni - Játsszani

Gyors, könnyű és az igényeinek megfelelő, bárhova is megy

Tartsa ezt a kis súlyú Philips táblagépet mindig magánál, bármerre is jár. A 3G csatlakoztathatóság és az élénk színű kijelző még inkább magával ragadó vizuális élményt nyújt, a gyors processzornak köszönhetően pedig mindig kapcsolatban maradhat, megőrizheti produktivitását, és gondoskodhat szórakozásáról is, bárhol is tartózkodik éppen.

### **Kompakt, sokoldalú és készen áll bármire**

- 3G internetkapcsolat, bármerre jár
- 7"-es, 1024x600-as TFT színes LCD képernyő
- Kétmagos, 1,3 GHz-es processzor a gyors és zökkenőmentes felhasználói élményért
- Pehelykönnyű és rendkívül kis méretű a könnyed kezelhetőségért

### **Hozzon ki többet a táblagépéből**

- USB Audio támogatott Philips Android dokkolókkal
- USB OTG perifériák és USB flash meghajtók csatlakoztatásához

### **Bárhol is jár, a világ elérhető közelségben van Önhöz**

- Beépített GPS a navigációhoz, közösségi hálózati szolgáltatások és játékok
- Elülső VGA kamera a videokonferenciákhoz
- Nagy sebességű Wi-Fi a gyors internet-hozzáférésért és alkalmazás-letöltésért
- Bluetooth® csatlakoztathatóság csatlakozáshoz és megosztáshoz

# PHILIPS

Táblagép  
17,8 cm-es (7"-es) LCD 4 GB-os, 3G adatátvitel

PI3210GB1/58

## Fénypontok

### Beépített GPS a navigációhoz

Beépített GPS a navigációhoz, közösségi hálózati szolgáltatások és játék

### 3G csatlakoztathatóság

3G internetkapcsolat, bármerre jár

### 7"-es, 1024x600-as TFT színes LCD képernyő

7"-es, 1024x600-as TFT színes LCD képernyő

### Kétmagos, 1,3 GHz-es processzor

Kétmagos, 1,3 GHz-es processzor a gyors és zökkenőmentes felhasználói élményért

### Pehelykönnyű és rendkívül kis méretű

Pehelykönnyű és rendkívül kis méretű a könnyed kezelhetőségért

### Nagy sebességű Wi-Fi

Nagy sebességű Wi-Fi a gyors internet-hozzáférésért és alkalmazás-letöltésért

### USB Audio Philips Androiddal

Dokkolja a táblagépet egy USB audiotámogatással ellátott Philips Android dokkolóba, és játssza le kedvenc dallamait táblagépéről, amelyet eközben egyúttal fel is tölthet.

### USB OTG

USB On The Go támogatás segítségével egyszerűen csatlakoztathat USB perifériákat, például flash meghajtókat, digitális fényképezőgépeket, sőt, akár egy egeret vagy billentyűzetet is. Ideális megoldás, ha táblagépétől keményebb munkát vár.

### Bluetooth®-képes

Csatlakoztasson vezeték nélküli eszközöket, például egeret és billentyűzetet a kényelmesebb használat érdekében, vagy ossza meg fényképeit és videotartalmait a barátaival.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- Átlós képernyőméret: 7 hüvelyk / 17,8 cm
- Felbontás: 1024 (szé) x 600 (ma) x 3 (RGB)
- Képfórmátum: 16:10
- Háttérvilágítás
- A kijelző színei: 16 millió
- Multi-touch kapacitív panel: 5 pont

## Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 0,6 W
- Jel-zaj viszony: > 70 dB(A)
- Beépített hangszórók: Igen, monó
- Frekvenciaválasz: 20 Hz - 20 kHz (fejhallgató esetén)
- Egyéni hangzás létrehozása
- THD: 1%, 1 kHz mellett

## Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, AAC, 3GPP, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis, WAV
- MP3 bitátviteli sebességek: 8 - 320 kb/s és VBR
- WMA átviteli sebesség: 5-192 kb/s
- ID3 Tag támogatás: Műsorszám címe és előadó neve
- MP3 mintavételezési frekvenciák: 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48, 8 kHz
- WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 22,05; 32; 44,1; 48 kHz

## Csatlakoztathatóság

- DC bemenet: 5 V, 2 A (micro USB csatlakozón keresztül)
- Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- USB-vel: Nagy sebességű mikro USB
- SD/MMC memóriakártya aljzat: Micro SD kártyafoglalat (Támogatás 32 GB-ig)
- Vezeték nélküli LAN: 802.11 b/g/n
- 3G adatátvitel: WCDMA 900/2100 HSDPA

## Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói felületen
- Frissíthető firmware
- Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
- Külön hangerőszabályzó
- G-érzékelő
- Billentyűzár
- Szupergörgetés
- Képernyőzár

## Tartozékok

- AC/DC adapter: Bemenet: AC 100-240 V/0,5 A, Kimenet: DC 5 V/2 A
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- USB kábel: Igen, USB-Micro USB kábel

## Energiaellátás

- Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor, Li-polimer
- Akku lemerülési ideje: Akár 8 órán keresztül
- Akkumulátorkapacitás: 3240 mAh
- Újratölthető: Igen, USB-n keresztül

## Méretetek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 113 x 191 x 8,9 mm
- Termék tömege: 0,286 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Méret csomagolással együtt (SzxMaxMé): 286 (Sz) x 156 (Mé) x 27,5 (Ma) mm

## Audiofelvétel

- Beépített mikrofon: monó
- Beszéd felvétel

## Környezetvédelmi adatok

- Ólommentes forrasztású termék

## Operációs rendszer

- Android 4.2 (Jelly Bean)

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: BMP, GIF, JPEG, PNG
- Diavetítés

## Tároló médiumok

- Beépített memória (RAM): 1 GB RAM, 4 GB felhasználói memória
- Beépített memória típusa: NAND Flash

## Rendszerkövetelmények

- Szabad USB port
- Internetcsatlakozás: Igen (szoftverfrissítéshez és a támogatási dokumentumokhoz való hozzáféréshez)
- PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
- Windows Media Player: 11 vagy újabb

## Előre telepített alkalmazások

- Gmail™
- Google Maps™
- Google Search™
- Google Talk™
- Webböngésző
- YouTube™
- ES fájlböngésző
- AccuWeather
- Blogger
- Könyvek
- Kamera
- Chrome böngésző
- Aktualitások
- Deezer
- Docs/ Drive
- Earth
- Galéria
- Google Play store
- Google Fordító
- Google Hangkeresés
- Google+
- Tartsa nyomva
- Filmek
- Orkut
- Zenelejátszás
- Kingsoft Office

## Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 25 x 20 x 2 cm
- Tömeg: 0,3 kg

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 15,8 x 28,5 x 2,8 cm
- Bruttó tömeg: 0,6 kg
- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Táratömeg: 0,1 kg
- EAN: 48 95185 60016 1

## Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 10
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 33 x 29,2 x 17,2 cm
- Bruttó tömeg: 6,4 kg
- Nettó tömeg: 5 kg
- Táratömeg: 1,4 kg
- GTIN: 1 48 95185 60016 8

## kamerák

- Elülső kamera: 0,3 MP



Kiadás dátuma  
2017-03-17

Verzió: 2.0.3

12 NC: 8670 001 15822  
EAN: 04 89518 56001 61

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.

\* Az akkumulátor lemerülési ideje a használat módjától, valamint a beállításoktól függ.

\* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.