

PHILIPS

3D-glasögon

Screeneo

DLP-Link

PPA5610



Skaffa dig ett större perspektiv

Använd de här aktiva glasögonen tillsammans med Screeneo och ta del av uppslukande bilder i naturlig storlek från 3D-filmer och spel!

Aktiva glasögon

- Visa 3D-innehåll utan kompromisser

Lätta att ansluta, bekväma att ha på sig

- Anslutningen till Screeneo är bara en knapptryckning bort
- Lätta och bekväma

Lång livslängd

- Laddningsbara batterier och USB-laddare
- Upp till 30 timmars oavbrutet tittande

Specifikationer

Temperaturintervall

Användning: 0–40 °C

Förvaring utan förpackning: -5–50 °C

Relativ luftfuktighet

Användning: 15–85 % relativ luftfuktighet

Förvaring utan förpackning: 15–85 % relativ luftfuktighet

Standardförpackning innehåller

PPA5610 3D-glasögon

Kvalitetsrengöringsduk

Snabbstartguide

Förvaringsfodral

USB-laddningskabel

Säkerhetsinformation

Garantisedel

Kompatibla produkter

Screeneo HDP 1550

Screeneo HDP 1550 TV

Screeneo HDP 1590

Screeneo HDP 1590 TV

Screeneo HDP 1650

Screeneo HDP 1650 TV

Screeneo HDP 1690

Screeneo HDP 1690 TV

Batteriets livslängd

30 timmars kontinuerlig användning

Laddningstid

Ca 4 timmar för full laddning

Kontrastförhållande

1200:1

Laddningsbart batteri

Ja

Uppdateringsintervall

90/100/120/144 Hz

Signaltyp

DLP-Link

Teknik

LCD, aktiva shutter-glasögon

Överföring

38 % +/- 2 %

Driftsström

1,9 mA

Förpackningens mått

I förpackning (B x D x H): 75 x 65 x 250 mm

Utan förpackning (B x D x H): 155 x 50 x

50 mm

Vikt

Med förpackning: 0,32 kg

Utan förpackning: 0,10 kg

