

PHILIPS

Televizní stanice
DVB-T

PicoPix

se zvukem

PPA7301



Promítejte své zážitky

Připojte projektor PicoPix k televizní stanici PicoPix a užívejte si volně šířitelné digitální televizní kanály na velké obrazovce. Televizní stanice PicoPix disponuje dvěma 2W stereoreproduktory pro zlepšený zvuk a vestavěnou baterii pro delší výdrž až o 2 hodiny.

Přirozený a čistý zvuk

- Špičkový vestavěný stereofonní reproduktor pro excelentní zvuk

Prodloužená doba přehrávání

- Dodatečná baterie poskytuje až další 3 hodiny chodu

Přenosná televizní zábava

- Užívejte si volně šířitelné digitální televizní vysílání, ať jste kdekoli

Přednosti

Špičkový stereofonní reproduktor

Vychutnejte si videa a hudbu s vysokou kvalitou zvuku. Špičkové vestavěné 2 x 2W reproduktory nabízí skvělý zvuk a výhodu plynule nastavitelné hlasitosti.

Prodloužená doba přehrávání

Zvuková stanice PicoPix využívá kompaktní vestavěnou nabíjecí baterii s dlouhou výdrží. Na jedno nabití můžete dosáhnout až 3hodinového trvalého potěšení z přehrávání filmů či hudby nebo prohlížení fotografií. Díky tomu je zvukový systém PicoPix ideálním příslušenstvím k vašemu kapesnímu projektoru.

Specifikace

Zvuk

Interní stereofonní reproduktory: 2 x 2 W

Připojení

DC-IN: Konektor napájení stejnosměrným proudem

Napájení

Adaptér napájení: 110–240 V AC, 50–60 Hz, 12 V při 2 A pro EU a VB

Interní baterie: 7,4 V při 3 600 mAh

Výdrž baterie: 3 hodiny

Indikátor LED: nabíjení baterie

Rozměry

zabaleno (Š x H x V): 190 x 190 x 48 mm

rozbaleno (W x D x H): 105 x 105 x 32 mm

Hmotnost

Zabaleno: 550 g

Rozbaleno: 270 g

Rozsah teplot

Provoz: 5–36 °C

Skladování balení: -25–60 °C

Skladování po rozbalení: 0–45 °C

Relativní vlhkost

Provoz: 15–85 % RH

Skladování balení: 5–93 % RH

Skladování po rozbalení: 15–85 % RH

Standardní balení zahrnuje

Stručný návod k rychlému použití: ano

Záruční list: ano

Adaptér pro externí anténu: ano

PPA7301: ano

