



Philips  
Fax avec téléphone et  
copieur

**Magic 5 Eco Primo**



**PPF631E**

## Faxez, communiquez

Tous les fax Magic 5 ECO sont ultra-performants. Grâce à leurs nombreuses fonctionnalités, ces fax au design élégant sont parfaitement adaptés à tous vos besoins et vous donneront envie de communiquer.

### **Copieur facile d'utilisation**

- Copies multiples jusqu'à 15 pages
- Impression en résolution fine/photo

### **Economies d'énergie importantes**

- Faible consommation en mode veille garantie

### **Fax à papier ordinaire**

- Propose des modèles de fax prédéfinis
- Stockage jusqu'à 15 pages

### **Téléphone multifonctions**

- Permet le rappel des 10 derniers numéros
- Avec sonneries distinctives

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Fax à rouleau encreur

- Chargeur de documents 10 pages
- Vitesse du modem : 9 600 bit/s: repli automatique
- Gestion téléphone sans fil
- Interrogation aisée: réception et envoi
- Diffusion groupée
- Résolution horizontale: 8 pixels/mm
- Compatibilité ITU groupe 3: T.30 standard/T.30 nouveau
- Mémoire: jusqu'à 15 pages
- En-tête: rappel automatique
- Bac d'alimentation jusqu'à 50 pages
- Modèles de fax prédéfinis
- Système d'impression: transfert thermique
- Impression de sudoku avec solutions: facile - moyen - difficile - diabolique
- Programmeur: envoi différé
- Résolution verticale fine: 7,7 lignes/mm
- Envoi de rapports: avec réduction de la première page
- Résolution verticale standard: 3,85 lignes/mm

## Téléphone

- Identification de l'appelant (CLIP)\*
- Numérotation en chaîne
- Sonneries distinctives\*\*
- Entrées de répertoire :: 50
- Appel lorsque le combiné est raccroché
- Impression du journal des appels sortants
- Rappel des 10 derniers numéros
- Sonneries :: 10
- Touches de raccourci :: 10

## Copieur

- Résolution fine/photo
- Nuances de gris: 16
- Fonction zoom (agrandissement/réduction)
- Copies multiples: jusqu'à 15 pages

## Accessoires

- Philips PFA 351: Avec carte PLUG'N'PRINT/ jusqu'à 140 pages A4
- Philips PFA 352: Avec carte PLUG'N'PRINT/ jusqu'à 90 pages A4

## Dimensions

- Emballé (l x P x H): 313 x 197 x 129 millimètre
- Non emballé: 377 x 247 x 200 millimètre

## Consommation

- Copier: typ. 15 W
- Réception: typ. 15 W
- Veille: typ. 1,4 W
- Conversation téléphonique: typ. 4 W
- Transmission: typ. 15 W

## Poids

- Emballé (kit pays inclus): 2,3 kg
- Non emballé (sans accessoires): 3 kg

## Caractéristiques

- Système d'impression: transfert thermique
- Combiné filaire
- Volume de télécopies mensuel: 1 à 15 pages

# Points forts

## Copies multiples jusqu'à 15 pages

Copies multiples jusqu'à 15 pages

## Impression en résolution fine/photo

Impression en résolution fine/photo

## Propose des modèles de fax prédéfinis

Propose des modèles de fax prédéfinis

## Stockage jusqu'à 15 pages

Stockage jusqu'à 15 pages

## Faible consommation en mode veille garantie

Les performances de Philips en termes d'économies d'énergie sont supérieures de 43 % à la moyenne de nos concurrents

## Fonction de rappel 10 numéros

Permet le rappel des 10 derniers numéros

## Sonneries distinctives

Avec sonneries distinctives



Date de publication  
2016-10-12

Version: 2.0.1

12 NC: 8670 000 62693  
EAN: 34 25160 26543 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* En fonction de la disponibilité du service sur le réseau de l'opérateur local

\*\* En fonction de la disponibilité de l'identification de l'appelant