



飞利浦 PicoPix
笔记本袖珍式投影仪

20 流明

PicoPix



PPX1020

投影您的生活

巴掌大小的飞利浦袖珍式投影仪可通过 USB 端口轻松连接至电脑。借助此便携式设备在家或在路上分享您的照片、视频和文档。

高清

- 享受 SVGA 分辨率 (800x600) 的照片和电影

大图像投影

- 以高达 203 厘米 (80 英寸) 的尺寸投影图像

便捷接入

- USB 供电, USB 图像传输

PHILIPS

sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

技术 / 光学

- 亮度：高达 20 流明
- 对比度：500:1
- 显示技术：VueG8* LCoS
- 对焦：手动
- 一体式支架：支持 6° 的显示角度
- LED 光源可持续使用：20,000 小时以上
- 光源：RGB LED
- 原始分辨率：800 x 600 像素
- 屏幕距离：0.2 米 - 3.0 米
- 屏幕尺寸（对角线）：13.2 厘米 - 205.7 厘米
- 自动切换：16:9 和 4:3

支持的分辨率 / 格式

- WXGA: 1280 x 768 (60Hz)
- XGA: 1024 x 768 (60Hz)
- SVGA: 800 x 600 (60Hz)

连接

- 迷你 USB 2.0

电源

- USB 供电

尺寸

- 带包装（宽 x 高 x 厚）：164 x 147 x 66 毫米
- 不带包装：88 x 88 x 25 毫米

重量

- 带包装：0.387 千克
- 不带包装（不含附件）：0.150 千克

温度范围

- 工作：5 ~ 40° C
- 带包装存放：-25 ~ 60° C
- 不带包装存放：0 ~ 45° C

相对湿度

- 工作：15 ~ 85% RH

- 带包装存放：5 ~ 93% RH
- 不带包装存放：15 ~ 85% RH

操作系统

- Windows XP（32 位、64 位）
- Windows Vista（32 位、64 位）
- Windows 7（32 位、64 位）

最低电脑配置

- CPU: Intel PentiumM 2 GHz 或 AMD Athlon 2 GHz 以上
- 操作系统: Windows XP Professional SP2 32 位
- Windows Vista: Home Premium 32 位
- Windows 7: Home Premium 32 位
- SDRAM: 1GB DDR SDRAM
- USB 接口: 2.0
- 可用硬盘空间: 40MB

建议的电脑配置

- CPU: Intel Core2 Duo 2.4 GHz 或 AMD Turion 64 X2 2.4 GHz 以上
- 操作系统: Windows XP Professional SP2 32 位
- SDRAM: 2GB DDR SDRAM
- USB 接口: 2.0
- 可用硬盘空间: 80MB

不适用的 CPU 配置

- Intel: Atom、Celeron
- AMD: Seperon
- VIA: C7

标准包装包括

- 用户指南
- 保修卡
- USB 驱动程序
- USB 线缆：（1 根迷你，2 根标准 USB）
- 便携盒
- 三角

产品亮点

大图像投影

以高达 203 厘米（80 英寸）的尺寸投影图像

SVGA 分辨率

享受 SVGA 分辨率 (800x600) 的照片和电影

USB 供电

USB 供电，USB 图像传输

VueG8™



发行日期 2011-06-07

版本：1.0.1

12 NC: 8670 000 76105
EAN: 69 40971 30112 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com

* 由 Syndiant 提供的专利全数字智能面板技术