

PHILIPS

Notebook-
lommeprojektor

PicoPix

20 lumen



PPX1020



Vis dit liv

Den lette lommeprojektor fra Philips kan nemt tilsluttes en PC via en USB-port. Denne bærbare enhed giver dig mulighed for at dele dine fotos, videoer og dokumenter hjemme eller på farten.

Høj opløsning

- Nyd dine billeder og film i SVGA-opløsning (800 x 600)

Stor billedprojektion

- Projektér et billede op til en størrelse på 203 cm (80")

Hurtig og nem forbindelse

- Tilsluttet strøm via USB, billede overført fra USB

Specifikationer

Teknologi/optisk

Lysstyrke: op til 20 lumen

Kontrastforhold: 500:1

Skærmteknologi: VueG8* LCoS

Focus: manuel, manual

Integreret stander: til visningsvinkel på 6°

LED-lyskilde holder mere end: 20.000 timer

Lyskilde: RGB LED

Opløsning: 800 x 600 pixel

Skærmafstand: 0,2 m - 3,0 m

Skærmstørrelse (diagonalt): 13,2 cm - 205,7 cm

Auto-knap: 16:9 og 4:3

Understøttede opløsninger/formater

WXGA: 1280 x 768 (60 Hz)

XGA: 1024 x 768 (60 Hz)

SVGA: 800 x 600 (60 Hz)

Tilslutning

Mini USB 2.0

Strømforsyning

USB-forsynet

Mål

Pakket (B x D x H): 164 x 147 x 66 mm

Udpakket: 88 x 88 x 25 mm

Vægt

Pakket: 0,387 kg

Udpakket (uden tilbehør): 0,150 kg

Temperaturområde

Betjening: 5 ~ 40°C

Opbevaring af pakke: 25 ~ 60°C

Opbevaring i upakket stand: 0 ~ 45°C

Relativ fugtighed

Betjening: 15 ~ 85 % RF

Opbevaring af pakke: 5 ~ 93 % RF

Opbevaring i upakket stand: 15 ~ 85 % RF

Operativsystemer

Windows XP (32 bit, 64 bit)

Windows Vista (32 bit, 64 bit)

Windows 7 (32 bit, 64 bit)

Minimum PC-konfiguration

CPU: Intel PentiumM 2 GHz or AMD Athlon 2 GHz eller større

OS: Windows XP Professional SP2 32 bit

Windows Vista: Home Premium 32 bit

Windows 7: Home Premium 32 bit

SDRAM: 1 GB DDR SDRAM

USB-grænseflade: 2,0

Ledig HDD-plads: 40 MB

Anbefalet PC-konfiguration

CPU: Intel Core2 Duo 2,4 GHz eller AMD

Turion 64 X2 2,4 GHz eller større

OS: Windows XP Professional SP2 32 bit

SDRAM: 2 GB DDR SDRAM

USB-grænseflade: 2,0

Ledig HDD-plads: 80 MB

Forbudt CPU-konfiguration

Intel: Atom, Celeron

AMD: Seperon

VIA: C7

Standardpakke indeholder

Brugerhåndbog

Garantibevis

USB-driver

USB-kabel: (1 mini- og 2 standard USB)

Bæretaske

Stativ

Vigtigste nyheder

Stor billedprojektion

Projekter et billede op til en størrelse på 203 cm (80")

SVGA-opløsning

Nyd dine billeder og film i SVGA-opløsning (800 x 600)

USB-forsynet

Tilsluttet strøm via USB, billede overført fra USB

VueG8™

