



飞利浦 PicoPix
袖珍式投影机

30 流明

PicoPix



PPX1230

投影您的生活

紧凑而轻便的飞利浦袖珍投影机可轻松接入款式多样的小配件（iPod/iPhone、数码相机、手机等等），便于您随时随地分享它们的内容。

大图像投影

- 以高达 203 厘米（80 英寸）的尺寸投影图像

多样性接入

- 可将多种便携式产品连接至您的投影机

创新 LED 技术

- 享受完美的电影品质

PHILIPS

sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

技术 / 光学

- 显示技术: VueG8* LCoS
- 光源: RGB LED
- LED 光源可持续使用: 20,000 小时以上
- 亮度: 高达 30 流明
- 原始分辨率: 800 x 600 像素
- 对比度: 500:1
- 色温: 6500 开氏温标
- 投影比: 2
- 屏幕尺寸 (对角线): 13.2 厘米 - 205.7 厘米
- 屏幕距离: 0.2 米 - 3.0 米
- 自动切换: 16:9 和 4:3
- 对焦: 手动
- 一体式支架: 支持 6° 的显示角度

支持的视频标准

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 480i/p
- 576i/p
- 720i/p
- 1080i/p

声音

- 内部立体声扬声器: 2x0.3 瓦

连接

- 音频和视频输入: 复合视频 (CVBS) 和音频: 3.5 毫米 A/V 插孔; 分量视频 (YPbPr): 定制插头 - 需要适配器
- 电脑输入: VGA: 定制插头 - 需要适配器
- 音频输出: 耳机专用 3.5 毫米音频输出插孔
- 电池充电器: 直流插孔

电源

- 电源适配器: 110-240 伏交流, 50-60 赫兹, 12V@2A (欧盟和英国)
- 内置电池: 7.4V @ 2300mAh
- 电池寿命: 标准模式: 2.5 小时; 明亮模式: 1.5 小时; LED 指示灯: 电池充电

尺寸

- 带包装 (宽 x 高 x 厚): 200 x 170 x 80 毫米
- 不带包装: 100 x 100 x 32 毫米

重量

- 带包装: 0.785 千克
- 不带包装 (不含附件): 0.280 千克

温度范围

- 工作: 5 ~ 40° C
- 带包装存放: -25 ~ 60° C
- 不带包装存放: 0 ~ 45° C

相对湿度

- 工作: 15 ~ 85% RH
- 带包装存放: 5 ~ 93% RH
- 不带包装存放: 15 ~ 85% RH

标准包装包括

- 用户指南
- 保修卡
- 便携盒
- 三脚
- 交流适配器
- 音频 / 视频线缆适配器: 复合

产品亮点

LED 技术



使用此电池供电的袖珍式投影仪享受完美的电影品质

大图像投影

以高达 203 厘米 (80 英寸) 的尺寸投影图像

多样性接入

可将多种便携式产品连接至您的投影仪

VueG8™



发行日期 2011-06-07

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 000 76106
EAN: 69 40971 30113 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com

* 由 Syndiant 提供的专利全数字智能面板技术