



Philips PicoPix  
Kapesní projektor

30 lumenů

**PicoPix**



PPX1230

## Promítejte své zážitky

Kompaktní a lehký kapesní projektor Philips může být snadno připojen k celé řadě přístrojů (iPod/iPhone, digitální fotoaparáty, mobilní telefony atd.) a umožňuje kdykoliv a kdekoliv sdílet jejich obsah.

### Promítání s velkým formátem obrazu

- Promítejte obraz o velikosti až 203 cm (80")

### Univerzální možnosti připojení

- Připojte k projektoru bezpočet přenosných zařízení

### Nová technologie LED

- Vychutnejte si dokonalou kvalitu filmů

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Specifikace

### Technologie/ optická

- Technologie displeje: VueG8\* LCoS
- Zdroj světla: RGB LED
- Zdroj osvětlení LED vydrží více než: 20 000 hodin
- Jas: až 30 lumenů
- Nativní rozlišení: 800 x 600 pixelů
- Kontrastní poměr: 500:1
- Teplota barev: 6 500 kelvinů
- Pracovní vzdálenost: 2
- Velikost obrazovky (úhlopříčka): 13,2 cm – 205,7 cm
- Vzdálenost obrazovky: 0,2 m – 3,0 m
- Autoswitch (automatický přepínač): 16:9 a 4:3
- Focus: manuál
- Integrovaný stojan: pro úhel zobrazení 6°

### Podporované video standardy

- PAL: ano
- SECAM: ano
- NTSC: ano
- 480i/p: ano
- 576i/p: ano
- 720i/p: ano
- 1080i/p: ano

### Zvuk

- Interní stereofonní reproduktory: 2 x 0,3 W

### Připojení

- Vstup audio a video: Kompozitní video (CVBS) & audio: 3,5mm konektor A/V; Komponentní video (YPbPr): vlastní zástrčka – vyžaduje adaptér
- Vstup pro počítač: VGA: vlastní zástrčka – vyžaduje adaptér
- Audio výstup: 3,5mm konektor audio výstupu pro sluchátka
- Nabíječka baterií: Konektor napájení

stejnoseměrným proudem

### Napájení

- Adaptér napájení: 110 – 240 V stř., 50 – 60 Hz, 12 V při 2 A pro EU a VB
- Interní baterie: 7,4 V při 2 300 mAh
- Životnost baterie: Standardní režim: 2,5 hodiny; Režim jasného zobrazení: 1,5 hodiny; Indikátor LED: nabíjení baterie

### Rozměry

- Zabalení (Š x H x V): 200 x 170 x 80 mm
- Rozbaleno: 100 x 100 x 32 mm

### Hmotnost

- Zabalení: 0,785 kg
- Rozbaleno (bez příslušenství): 0,280 kg

### Rozsah teplot

- Provoz: 5 ~ 40° C
- Skladování balení: -25 ~ 60° C
- Skladování po rozbalení: 0 ~ 45° C

### Relativní vlhkost

- Provoz: 15 ~ 85 % RH
- Skladování balení: 5 ~ 93 % RH
- Skladování po rozbalení: 15 ~ 85 % RH

### Standardní balení zahrnuje

- Uživatelský návod: ano
- Záruční list: ano
- Praktické pouzdro: ano
- Stativ: ano
- Adaptér střídavého proudu: ano
- Adaptér kabelu audio/video: Kompozitní

## Přednosti

### Technologie LED



Vychutnejte si dokonalou kvalitu filmů prostřednictvím kapesního projektoru napájeného baterií

### Promítání s velkým formátem obrazu

Promítněte obraz o velikosti až 203 cm (80")

### Univerzální možnosti připojení

Připojte k projektoru bezpočet přenosných zařízení

VueG8™



Datum vydání 2011-10-06

Verze: 4.0.1

12 NC: 8670 000 72642  
EAN: 34 25160 29274 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* patentovaná technologie digitálního inteligentního panelu společnosti Syndiant