

PHILIPS

Kapesní projektor

PicoPix

30 lumenů



PPX1230



Promítejte své zážitky

Kompaktní a lehký kapesní projektor Philips může být snadno připojen k celé řadě přístrojů (iPod/iPhone, digitální fotoaparáty, mobilní telefony atd.) a umožňuje kdykoliv a kdekoliv sdílet jejich obsah.

Promítání s velkým formátem obrazu

- Promítejte obraz o velikosti až 203 cm (80")

Univerzální možnosti připojení

- Připojte k projektoru bezpočet přenosných zařízení

Nová technologie LED

- Vychutnejte si dokonalou kvalitu filmů

Specifikace

Technologie/ optická

Technologie displeje: VueG8* LCoS

Zdroj světla: RGB LED

Zdroj osvětlení LED vydrží více než:

20 000 hodin

Jas: až 30 lumenů

Nativní rozlišení: 800 x 600 pixelů

Kontrastní poměr: 500:1

Teplota barev: 6 500 kelvinů

Pracovní vzdálenost: 2

Velikost obrazovky (úhlopříčka): 13,2 cm – 205,7 cm

Vzdálenost obrazovky: 0,2 m – 3,0 m

Autoswitch (automatický přepínač): 16:9 a 4:3

Focus: manuál

Integrovaný stojan: pro úhel zobrazení 6°

Podporované video standardy

PAL: ano

SECAM: ano

NTSC: ano

480i/p: ano

576i/p: ano

720i/p: ano

1080i/p: ano

Zvuk

Interní stereofonní reproduktory: 2 x 0,3 W

Připojení

Vstup audio a video: Kompozitní video (CVBS) & audio: 3,5mm konektor A/V; Komponentní video (YPbPr): vlastní zástrčka – vyžaduje adaptér

Vstup pro počítač: VGA: vlastní zástrčka – vyžaduje adaptér

Audio výstup: 3,5mm konektor audio výstupu

pro sluchátka

Nabíječka baterií: Konektor napájení stejnosměrným proudem

Napájení

Adaptér napájení: 110 – 240 V stř., 50 – 60 Hz, 12 V při 2 A pro EU a VB

Interní baterie: 7,4 V při 2 300 mAh

Životnost baterie: Standardní režim:

2,5 hodiny; Režim jasného zobrazení:

1,5 hodiny; Indikátor LED: nabíjení baterie

Rozměry

Zabaleno (Š x H x V): 200 x 170 x 80 mm

Rozbaleno: 100 x 100 x 32 mm

Hmotnost

Zabaleno: 0,785 kg

Rozbaleno (bez příslušenství): 0,280 kg

Rozsah teplot

Provoz: 5 ~ 40° C

Skladování balení: -25 ~ 60° C

Skladování po rozbalení: 0 ~ 45° C

Relativní vlhkost

Provoz: 15 ~ 85 % RH

Skladování balení: 5 ~ 93 % RH

Skladování po rozbalení: 15 ~ 85 % RH

Standardní balení zahrnuje

Uživatelský návod: ano

Záruční list: ano

Praktické pouzdro: ano

Stativ: ano

Adaptér střídavého proudu: ano

Adaptér kabelu audio/video: Kompozitní

Přednosti

Technologie LED



Vychutnejte si dokonalou kvalitu filmů prostřednictvím kapesního projektoru napájeného baterií

Promítání s velkým formátem obrazu

Promítněte obraz o velikosti až 203 cm (80")

Univerzální možnosti připojení

Připojte k projektoru bezpočet přenosných zařízení

VueG8™

