

PHILIPS

Lommeprojektor

PicoPix

30 lumen



PPX1230



Vis dit liv

Den kompakte og lette lommeprojektor fra Philips kan nemt tilsluttes til en bred vifte af gadgets (iPod/iPhone, digitale kameraer, mobiltelefoner osv.) og giver dig mulighed for at dele dit indhold, når og hvor du vil.

Stor billedprojektion

- Projicer et billede op til en størrelse på 203 cm (80")

Mange tilslutningsmuligheder

- Tilslut utallige bærbare apparater til din projektor

Innovativ LED-teknologi

- Nyd den perfekte filmkvalitet

Specifikationer

Teknologi/optisk

Skærmteknologi: VueG8* LCoS

Lyskilde: RGB LED

LED-lyskilde holder mere end: 20.000 timer

Lysstyrke: op til 30 lumen

Opløsning: 800 x 600 pixel

Kontrastforhold: 500:1

Farvetemperatur: 6500 Kelvin

Drejehastighed: 2

Skærmstørrelse (diagonalt): 13,2 cm - 205,7 cm

Skærmafstand: 0,2 m - 3,0 m

Auto-knap: 16:9 og 4:3

Focus: manuel, manual

Integreret stander: til visningsvinkel på 6°

Understøttede video-standarder

PAL

SECAM

NTSC

480 i/p

576 i/p

720 i/p

1080 i/p

Lyd

Intern stereohøjttaler: 2 x 0,3 watt

Tilslutning

Indgang lyd og video: Composite video (CVBS) og lyd: 3,5 mm A/V-stik; Component video (YPbPr): Brugerstik - kræver adapter

PC-indgang: VGA: Brugerstik - kræver adapter

Lydudgang: 3,5 mm stik for lydudgang til hovedtelefoner

Batterioplader: DC-stik

Strømforsyning

Strømadapter: 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12 V ved 2 A for EU og UK

Internt batteri: 7,4 V ved 2300 mAh

Batterilevetid: Standard-tilstand: 2,5 timer; lys-tilstand: 1,5 timer; LED-indikator: batteri-opladning

Mål

Pakket (B x D x H): 200 x 170 x 80 mm

Udpakket: 100 x 100 x 32 mm

Vægt

Pakket: 0,785 kg

Udpakket (uden tilbehør): 0,280 kg

Temperaturområde

Betjening: 5 ~ 40°C

Opbevaring af pakke: 25 ~ 60°C

Opbevaring i upakket stand: 0 ~ 45°C

Relativ fugtighed

Betjening: 15 ~ 85 % RF

Opbevaring af pakke: 5 ~ 93 % RF

Opbevaring i upakket stand: 15 ~ 85 % RF

Standardpakke indeholder

Brugerhåndbog

Garantibevis

Bæretaske

Stativ

AC-adapter

Lyd/video kabel-adapter: Composite

Vigtigste nyheder

LED-teknologi



Nyd den perfekte filmkvalitet fra denne batteridrevne lommeprojektor

Stor billedprojektion

Projicer et billede op til en størrelse på 203 cm (80")

Mange tilslutningsmuligheder

Tilslut utallige bærbare apparater til din projektor

VueG8™

